


Telémetro Láser TX-152 Con modo de medición de velocidad



- Alcance de medición hasta 600m
- 6 aumentos
- Foco ajustable
- Modo para golf (localizador de bandera)
- Modo de medición de velocidad
- Precisión +/- 1m
- Con conector para trípode

Especificaciones técnicas:

- Tipo láser: Class I
- Longitud de onda: 905nm
- Diámetro de lente: 16mm
- Diámetro de pupila de salida: 3,8mm
- Alcance de medición de: distancia 5-600m
- Alcance de medición de velocidad: 0-300 km/h
- Aumento: 6 aumentos
- Clase IP: IP 54
- Precisión de medición de distancia: ±1m
- Precisión de medición de velocidad: ±5km/h
- Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
- Batería: 2x batería AAA, 1,5V
- Peso / Dimensiones: 172g / (L) 105 x (P) 82 x (A) 43mm

Contenido del paquete:

Technaxx TX-152, 2x baterías AAA, bolsa de cinturón, correa para mano, gamuza de limpieza, manual de usuario



Número de artículo 4899

