



595TF

N.º artículo: 595TF

Cortador lateral: cabezal cónico



Las tenazas del cortador tienen bordes rectos que confluyen en un punto. Esta forma del cabezal facilita el acceso a zonas difíciles, pero reduce la capacidad de corte en comparación con un cortador de cabeza ovalada de dimensiones similares.



source images

El corte perfecto: Robusto, preciso y exacto, en todo momento

La serie 500 Micro de Weller Erem es una gama completa de alicates de corte de precisión, de tamaño medio, resistentes y con una amplia variedad de formas de cabezales. Los alicates de corte se fabrican con acero para herramientas de alta categoría. Los bordes de corte poseen un nivel de dureza Rockwell 63-65 HRC. Los alicates de corte de precisión tienen una superficie no reflectante, protección ESD y son afilables.

EL CORTE PERFECTO

Robusto, preciso y exacto, en todo momento

- + Calidad**
De manufactura Suiza, herramientas creadas para ser duraderas, resistentes y precisas
- + Precisión**
Descubra un corte extremadamente preciso desde la junta del tornillo de alta precisión, que permite que las hojas se abran y se cierren de forma suave, sin empalmarse
- + Resistencia y precisión**
Bordes cortantes fabricados a mano, para una resistencia y precisión superiores
- + Un Millón de Movimientos**
El diseño Magic Spring™ permite la máxima durabilidad gracias a la fuerza del resorte
- + Comodidad, seguridad y agarre**
Las empuñaduras de diseño ergonómico brindan una comodidad superior y permiten un manejo sin fatiga con nuestra tecnología de parada en apertura máxima (Maximum Opening Stop)
- + Diseño Antiestático**
Fabricación con material antiestático para evitar daños en los componentes sensibles



weller-tools.com

Weller
Erem



PRECISION
TOOLS



Technical Data

Longitud mm	115
Longitud de los fillos, mm	10
Ancho cabezal mm	11
Espesor de cabezal en mm	6
Longitud de cabezal en mm	19
Máx. capacidad de corte, alambre duro, mm	Ø 0,6
Peso en oz	2.363
Longitud de los fillos, pulgadas	0.394
Ancho cabezal pulgadas	0.433
Espesor de cabezal en pulgadas	0.236
Longitud de cabezal en pulgadas	0.748
Protección contra ESD	on
Corte	Sin filo
Máx. capacidad de corte, alambre medio, mm	Ø 0,8
Máx. capacidad de corte, hilo de cobre, mm	Ø 1,5
Longitud pulgadas	4.528
Peso en g	67
Aplicaciones Erem	Microelectrónica