



**CARGADOR-ADAPTADOR USB
UNIVERSAL DE 4 PUERTOS,
USB-C™ / USB A, 100 W**



Guía rápida de instalación

DA-10197

INTRODUCCIÓN

Con el Cargador-Adaptador Universal DIGITUS® se pueden cargar simultáneamente dos dispositivos USB-C™ y dos dispositivos USB A. La compatibilidad con Power Delivery 3.0 (PD) permite la carga rápida con un máximo de 100 W para ambos puertos USB-C™ y de 30 W para ambos puertos USB A. En el funcionamiento combinado está disponible una salida de 65 W para dispositivos USB-C™ y de un total de 30 W para dispositivos USB A. Carga tabletas, smartphones, consolas de juego móviles e incluso notebooks con la máxima salida posible. Las funciones de seguridad integradas, tales como la protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobrecalentamiento, se encargan de la seguridad de sus dispositivos.

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 Cargador-Adaptador USB universal de 4 puertos, USB-C™ / USB A, 100 W
- 1 cable USB (USB-C™ - USB-C™, 1 m)
- 1 guía rápida de instalación

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Por favor, lea la siguiente información antes del uso:

- No toque este producto con las manos mojadas y no lo exponga al agua
- Evite que los puertos USB entren en contacto con materiales conductivos, tales como líquidos, polvos metálicos y minas de lápiz
- Desconecte el cargador de la toma de corriente si no lo utiliza durante un tiempo prolongado.


- Este producto está previsto únicamente para el uso particular. Para evitar daños materiales o lesiones, no se debería utilizar para fines comerciales.
- No utilice este producto para fines distintos de los previstos
- Solo para el uso en el interior
- No exponga el producto al agua o a la humedad excesiva
- No utilice el producto si la temperatura ambiente es superior a 25°C
No lo almacene fuera de un rango de temperatura de 0-40°C
- No deje caer este producto, no lo dañe ni lo desmonte
- No utilice este producto si muestra cualquier defecto
- Si el producto se calienta de manera inusual, deje de utilizarlo de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente
- En caso de uso incorrecto del producto existe riesgo de descarga eléctrica
- No adecuado para el uso por personas que tengan sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales reducidas o carezcan de experiencia o conocimientos, a no ser que actúen bajo supervisión o hayan recibido una instrucción sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Carga de dispositivos móviles como notebooks, tabletas o smartphones con un máximo de 100 W (USB-C™)
- Es posible el uso simultáneo de los 4 puertos
- Compatible con Power Delivery (PD 3.0)
- Extraordinariamente compacto, apropiado también para el uso de viaje
- Protección contra sobretensión, cortocircuito y sobrecalentamiento
- Indicador LED de carga

- 2 puertos USB-C™ con una capacidad de carga total de 100 W
- 2 puertos USB A con una capacidad de carga total de 30 W
- Funcionamiento combinado USB-C™ 65 W / USB A 30 W

VISTA GENERAL DEL PRODUCTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Número de puertos USB-C™: 2
- Número de puertos USB A: 2
- Salida de los puertos USB-C™: máx. 100 W en total para ambos puertos
- Salida de los puertos USB A: máx. 30 W en total para ambos puertos
- En el uso simultáneo de los puertos USB-C™ y USB A: USB-C™ máx. 65 W en total / USB A máx. 30 W en total
- Tensiones de salida soportadas en voltios: 5 / 9 / 12 / 15 / 20
- Tensión de entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2 A
- Enchufe de red: enchufe Euro CEE-7/16 (tipo C)
- Dimensiones: largo 75 x ancho 75 x alto 28,7 mm
- Peso: 200 g
- Color: Blanco

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, máx. 2 A

Salida: 2 A QC 3.0 (30 W x 2), 2 C (máx. 100 W por puerto)

Información detallada sobre la salida

Salida: USB-C™ 1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A máx.

USB-C™ 2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A máx.

USB-A 1: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A máx.

USB-A 2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A máx.

Uso combinado de la salida:

USB-C™ 1 + USB-C™ 2 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 1 + USB-A 1 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 1 + USB-A 2 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 1 + USB-A 1 + USB-A 2 $65W + 7,5W + 7,5W = 80W$

USB-C™ 2 + USB-A 1 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 2 + USB-A 2 $65W + 30W = 95W$

USB-C™ 2 + USB-A 1 + USB-A 2 $65W + 7,5W + 7,5W = 80W$


USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 1 $45W + 30W + 18W = 93W$

USB-C™ 1 + USB-C™ 2 + USB-A 2 $45W + 30W + 18W = 93W$

USB-C™ 1 + USB-C™ 2

+ USB-A 1 + USB-A 2 $45W + 30W + 7,5W + 7,5W = 90W$

USO



1. Cuando el enchufe de CA está conectado a la toma de corriente y se enciende el indicador LED, el producto está encendido
2. Conecte el dispositivo y el cargador-adaptador con un cable de carga.

RECICLAJE

El símbolo en el producto electrónico o su embalaje indican que el producto electrónico (incluyendo la batería) no se debería desechar con los residuos domésticos. En lugar de ello se debería entregar en un punto de recogida apropiado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. No trate de retirar las baterías internas. Las baterías internas solo deberían ser retiradas por una empresa de tratamiento de residuos o un profesional de mantenimiento cualificado.



Al asegurar la eliminación correcta de este producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas que podrían surgir en caso de un manejo inadecuado al desechar este producto. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para más información sobre el reciclaje de este producto, consulte a su administración local o al servicio de recogida de residuos domésticos.

AVISO LEGAL

Assmann Electronic GmbH declara que la Declaración de Conformidad es parte del contenido de suministro. Si la Declaración de Conformidad no está incluida, puede solicitarla por correo postal en la dirección del fabricante indicada a continuación.

www.assmann.com

Assmann Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid, Alemania

