

KERN 347-145



Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M1
Familia de productos	347

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	1190,4762
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	100
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	24,093
Peso de control OIML clase	M1
Peso de control - valor nominal	10 kg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	500 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2600

Diseño

Forma constructiva pesa	Peso de ranura (Tipo A)
Dimensiones (Ø×A)	100×175 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-644
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	100×100×175 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envío	10 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-140-400
------------------------------------	-------------

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761256408
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

