



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M3
Familia de productos	367

Sistema de medición	
Peso de control - volumen (cm ³)	5,9524
Posibilidad de evaluación de la conformidad	no
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	140
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,1205
Peso de control OIML clase	M3
Peso de control - valor nominal	50 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	30 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓

Diseño	
Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	18×28 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios	
Número de artículo para calibración DAkkS	962-636

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	18×18×28 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-070-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-060-600
Maletín - Número de artículo de madera	337-060-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761257313
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

