




Balanza de plataforma universal con múltiples posibilidades de comunicación, opcionalmente con homologación – también variante con pantalla de alta resolución



Práctico indicador flip flop: que permite muchas formas de instalación, por ej., independiente o atornillado a la pared (opcional).

Girando la carcasa superior se puede determinar el ángulo de la pantalla y la salida del cable. Conversión del indicador, opción de fábrica (con extra costo), tiempo de entrega + 2 días laborables, KERN KIB-M01, indicar junto con el pedido, véase *internet*

Características

- Numerosos puertos de datos (opcionales) permiten transmitir cómodamente los datos de pesaje a tabletas, portátiles, PC, redes, smartphones, impresora, etc.
- KERN Communication Protocol (KCP, protocolo de comunicación de KERN): El protocolo KCP permite la consulta y control remoto de la balanza a través de un dispositivo de control externo o un ordenador. Únicamente posible mediante interfaz de datos RS-232, otras interfaces por encargo, detalles véase página 19
- Filosofía de uso uniforme y simplificada
- Gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
- Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua
- Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelar la balanza con precisión, obteniéndose así una absoluta exactitud en los resultados de pesaje

Datos técnicos

- Pantalla LCD grande, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de la plataforma de pesaje A×P×A, acero inoxidable
 - A 300×240×110 mm
 - B 300×300×110 mm
 - C 400×300×110 mm
 - D 500×400×120 mm
 - E 650×500×150 mm
 - F 800×600×155 mm
- Dimensiones del indicador A×P×A 268×115×80 mm
- Longitud del cable del indicador aprox. 3 m
- Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

2 Advertencia: Además de la interfaz RS-232, integrada de serie, sólo se puede instalar y manejar una interfaz adicio

ESTÁNDAR



OPCIÓN

FÁBRICA

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] g	Valor de verificación [e] g	Carga mín. [Min] g	Peso neto aprox. kg	Plato de pesaje	Opciones	
							Homologación	Cert. de calibración
KERN							KERN	DAkKS acr. KERN
Balanza multirango con indicación fina, a medida que aumenta la carga, cambia automáticamente al rango de pesaje mayor siguiente [Max] y de lectura [d] y luego vuelve al rango bajo después de la descarga completa de la balanza								
IOC 6K-4	3 6	0,1 0,2	-	20 40	6	B	-	963-128
IOC 10K-4	6 15	0,2 0,5	-	40 100	6	A	-	963-128
IOC 10K-4L	6 15	0,2 0,5	-	40 100	8	C	-	963-128
IOC 30K-4	15 30	0,5 1	-	100 200	8	C	-	963-128
IOC 60K-3	30 60	1 2	-	200 400	8	C	-	963-129
IOC 60K-3L	30 60	1 2	-	200 400	12	D	-	963-129
IOC 100K-3	60 150	2 5	-	400 1000	12	D	-	963-129
IOC 100K-3L	60 150	2 5	-	400 1000	22	E	-	963-129
IOC 300K-3	150 300	5 10	-	1000 2000	22	E	-	963-129
IOC 600K-2*	300 600	10 20	-	2000 4000	32	F	-	963-130
Balanza multirango sin indicación fina								
IOC 6K-3M	3 6	1 2	1 2	20 40	6	B	965-228	963-128
IOC 10K-3M	6 15	2 5	2 5	40 100	6	A	965-228	963-128
IOC 10K-3LM	6 15	2 5	2 5	40 100	8	C	965-228	963-128
IOC 30K-3M	15 30	5 10	5 10	100 200	8	C	965-228	963-128
IOC 60K-2M	30 60	10 20	10 20	200 400	8	C	965-229	963-129
IOC 60K-2LM	30 60	10 20	10 20	200 400	12	D	965-229	963-129
IOC 100K-2M	60 150	20 50	20 50	400 1000	12	D	965-229	963-129
IOC 100K-2LM	60 150	20 50	20 50	400 1000	22	E	965-229	963-129
IOC 300K-2M	150 300	50 100	50 100	1000 2000	22	E	965-229	963-129
IOC 600K-1M	300 600	100 200	100 200	2000 4000	32	F	965-230	963-130

Para las aplicaciones sujetas a homologación (evaluación de la conformidad según NAWI 2014/31/UE), solicite también al mismo tiempo la homologación inicial. No se puede realizar la homologación con posterioridad. Homologación en fábrica, necesitamos lugar de instalación con código postal.

1 Una balanza verificada que transmita por interfaz los valores medidos a un dispositivo externo es indispensable que tenga una memoria interna fiscal (KIB-A13). No se puede añadir con posterioridad, véase internet

1 * HASTA FIN DE EXISTENCIAS