

KERN 318-37

Pesas de miligramos, E2, 100 mg, Cableado, acero inoxidable pulido

KERN

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML E2
Familia de productos	318

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	0,0125
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	160
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,0003
Peso de control OIML clase	E2
Peso de control - valor nominal	100 mg
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	0,016 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	8000
OIML-conforme	✓

Diseño

Forma constructiva pesa	Cableado
Dimensiones peso (A×P×A)	9×9×3 mm
Material	acero inoxidable pulido
Tipo de ajuste	Limar

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-357
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	9×9×3 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envío	0,1 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-009-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-009-600
Maletín - Número de artículo de madera	338-090-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761478558
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

