



SET DE ESTERILLA DE SOLDADURA DE SOBREMESA ANTIESTÁTICA ESD PREMIUM CON PULSERA Y CABLE EN ESPIRAL

Número de pedido: T0051403699

El set Premium está compuesto por una esterilla de soldadura antiestática ESD, una pulsera ESD y un cable en espiral de 2.4 m. La esterilla de soldadura es resistente al calor y al estaño para soldar, tiene una superficie antirreflejante, dos botones pulsadores de 10 mm y esquinas redondeadas. La pulsera ESD resulta muy cómoda de llevar incluso durante un largo periodo de tiempo, es lavable, antibacteriana y posee una alta conductividad gracias al tratamiento textil de plata y carbono, garantizando la desviación de las cargas eléctricas y el procesamiento correcto de componentes electrónicos delicados. El cable en espiral tiene una longitud de 2.4 m.

KEY FEATURES

- > SET COMPUESTO POR ESTERILLA DE SOLDADURA Y PULSERA ANTIESTÁTICA (PULSERA + CABLE EN ESPIRAL DE 2.4 M)
- > INCL. DOS CONEXIONES DE BOTÓN PULSADOR DE 10 MM
- > RESISTENTE A PRODUCTOS QUÍMICOS Y AL ACEITE
- > CONFORMIDAD ROHS
- > ESTERILLA DE SOBREMESA ESD DE DOBLE CAPA (DISIPADOR / CONDUCTOR)
- > DIMENSIONES: 600 MM X 900 MM
- > RESISTENTE AL CALOR Y AL ESTAÑO PARA SOLDAR
- > ELASTICIDAD DURADERA, RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y COMODIDAD
- > SUPERFICIE ANTIRREFLEJANTE QUE FACILITA EL TRABAJO
- > RESISTENCIA DE POLARIZACIÓN TÍPICA DE $10^6 - 10^8$ OHMIOS



JUEGO COMPUESTO POR UNA ESTERA DE SOLDADURA Y UNA CORREA DE PUESTA A TIERRA (PULSERA + CABLE BOBINADO DE 2.4 M)

AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO

600 mm x 900 mm

APTA PARA DIESTROS Y ZURDOS

Incl. dos conectores de botón a presión de 10 mm

DURADERO

Permanente elástico, resistente a la abrasión y cómodo

PROTECCIÓN OCULAR

La superficie antirreflectante le facilita el trabajo

RESISTENCIA DE PURGA

10⁶ – 10⁸ ohmios

RESISTENTE

Resistencia al calor, a las soldaduras, a los productos químicos y a los aceites

TESTEADO

Conforme con la directiva RoHS



ESD

Estera de mesa de doble capa (disipadora / conductora)



+ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| CON SEGURIDAD ESD | | |
| PESO IN G / OZ | 1600 / 56.438 | |
| DIMENSIONES | Anchura en mm / in | 900 / 35.4331 |
| | Profundidad en mm / in | 600 / 23.622 |
| | Espesor en mm / in | 2 / 0.0787 |
| PULSERA ANTIESTÁTICA ESD | | |
| PULSERA Y CABLE BOBINADO | BGI 818 | |
| CABLE BOBINADO | 2.4m | |

