



CA 1730

Telémetro láser



¡Preciso, sencillo y rápido!

- Medida de distancias de hasta 60 metros
- Superficie / Volumen / Suma / Sustracción
Cálculo de alturas y modo de medida continua
- Display de 4 líneas retroiluminado
- Memoria con historial de 20 datos
- Regleta para medida remota



Medida de superficie y volumen

Medida continua



Suma / Sustracción

Puesta en marcha y activación del láser

Historial de medidas

Todas las medidas de espacios con precisión y sencillez

Construcción, renovación, diseño de interiores y exteriores, en los sectores doméstico y terciario, el CA 1730 permite llevar a cabo todas las medidas de distancia de hasta 60 m. El CA 1730 es compacto, así que cabe en una mano y se manipula con facilidad. Su display retroiluminado proporciona una buena legibilidad en cualquier condición de iluminación.

Medida de superficie o volumen, y también se ofrecen múltiples funciones al usuario: suma, sustracción, memorización...



ESTADO DE SUMINISTRO ESTÁNDAR:

Instrumento suministrado en una caja de cartón con bolsa, 2 pilas de tipo AAA, manual de instrucciones 5 idiomas y certificado de verificación.

PARA REALIZAR PEDIDOS:

CA 1730 Telémetro P01651730

CA 1730 Telémetro	
Rango de medida	0,2 ~ 60 metros
Precisión	± 2 mm + 5 x 10 ⁻⁵ Distancia
Medida de superficie y volumen	Sí
Suma / Sustracción	Sí
Medida simple	Sí
Medida continua	Sí
Visualización	En 4 líneas con retroiluminación
Señal acústica	Sí
Memoria	Historial de 20 datos
Unidades	m/in/ft+in
Fuente de alimentación	
Tipo	Tipo AAA 2 x 1,5 V
Autonomía	Unas 5.000 medidas
Apagado automático	Apagado automático del LÁSER (30 segundos) Apagado automático del instrumento (180 segundos)
Características físicas	
Dimensiones / Peso	115 x 52 x 32 mm / 118 g
Protección	IP 54
Rango de funcionamiento	Temperatura: desde 0 hasta +40 °C sin condensación Almacenamiento: -10 °C a +60 °C
Cumplimiento	Cumple con las normas IEC/EN 61326-1 o BS EN 61326-1 e IEC/EN 61010-1 y BS EN 61010-1 Normas de seguridad respecto al LÁSER: IEC 60825-1 LÁSER: Clase II Longitud de onda de LÁSER: 630 nm ~ 670 nm - Potencia <1 mW
Garantía	2 años

ESPAÑA
Chauvin Arnoux Ibérica SA
 C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta
 08025 BARCELONA
 Tel: +34 934 59 08 11
 Fax: +34 934 59 14 43
 info@chauvin-arnoux.es
 www.chauvin-arnoux.es

INTERNACIONAL
Chauvin Arnoux
 12 - 16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine - FRANCE
 Tél : +33 1 44 85 44 85
 Fax : +33 1 46 27 73 89
 info@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.fr/com

CHAUVIN
ARNOUX
 GROUP