

32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



DVB-T2/C/S2

**HEVC
H.265**



HD Ready



Full HD



Image Quality Ratio



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



User-friendly



Parental control



Favourite list

¡Calidad de imagen convincente y fácil configuración!

La serie de televisores F200 de STRONG ofrece imágenes sorprendentes en alta resolución y una experiencia de sonido nítida. Viva el mejor entretenimiento televisivo posible con una experiencia de sonido realista. e las fotos o grabaciones de vídeo de sus vacaciones y compártalas con sus seres queridos en la pantalla del televisor gracias al puerto USB integrado. ¿Utiliza conexión por cable (DVB-C), conexión por satélite (DVB-S2) o televisión terrestre (DVB-T2)? El televisor se adapta perfectamente a cualquier situación de recepción existente gracias a su triple sintonizador integrado de serie y ofrece la mejor imagen de televisión posible en función del tipo de recepción. Por supuesto, como con todos los televisores STRONG, puede disfrutar de la televisión en abierto o simplemente utilizar la ranura CI adicional para la televisión de pago. Su diseño moderno, su fácil configuración y muchas más funciones prácticas hacen de estos televisores el compañero ideal para su acogedor hogar.

- Sintonizador incorporado DVB-T2/C/S2
- Ranura CI para el acceso condicional a TV de pago
- USB para multimedia
- Contraste excepcional e imágenes realistas
- Colores radiantes y amplio espectro de colores
- Relación calidad de imagen 100 (32")/300 (40")
- Definición y fluidez de las imágenes en movimiento
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Listas de canales favoritos
- Control parental, Teletexto

32" HD TV / 40" FHD TV

SRT 32HF2003 / SRT40FF2003



	32HF2003	SRT40FF2003
IMAGEN		
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Resolución	1366 x 768 (HD)	1920 x 1080 (FHD)
Ángulo de visión	170 (typ.)	170 (typ.)
Brillo del panel (cd/m ²)	200 cd/m ²	220 cd/m ²
Image Quality Ratio (IQR) (Relación calidad de imagen)	100	100
Tiempo de respuesta (en ms)	6.5	9.5
Relación de contraste	3000:1 typ.	5000:1 typ.
Tipo de Sonido	AV Stereo	AV Stereo
Altavoces	2 x 5 W	2 x 8 W
Colour bit depth	8	8
RECEPCIÓN		
DVB-T2/HEVC H.265	✓	✓
DVB-C*/MPEG-4	✓	✓
DVB-S2/MPEG-4	✓	✓
CI	✓	✓
COMODIDAD DEL USUARIO		
Multimedia USB	✓	✓
Built-in Wi-Fi	-	-
EPG**	✓	✓
Lista de canales favoritos	✓	✓
Teletexto	✓	✓
Subtítulos	✓	✓
Editor de canales	✓	✓
Control parental	✓	✓
Modo de hotel	✓	✓
Sat: DiSEqC	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X and SatCR
CONECTIVIDAD		
HDMI 1.4 (total)	2	3
HDMI 1.4 (ARC)	1	1
USB (total)	1	2
USB 2.0	1	2
AV IN	1	1
Ethernet (RJ-45)	-	-
S/PDIF	Óptico	Óptico
ANT in (IEC terrestre/cable)	1	1
SAT IN (F Sat)	1	1
Ranura CI	1	1
Auriculares	1	1
DATOS GENERALES		
Color	negro	negro
Tamaño de la pantalla (cm/ pulgadas)	80/32"	100/39.5
Ancho del bisel en mm	14.16/14.16/14.16/16.5	11.8/12.4/12.4/17.6
Tamaño (AnxPx) en mm	732.5 x 180.2 x 480.2	904.3 x 180.1 x 563
Tamaño (AnxPx) en mm (sin soporte)	732.5 x 80.6 x 434.7	904.3 x 80.3 x 516
Peso en kg	3.7	5.4
Peso sin base en kg	3.6	5.3
Dimensión del embalaje (en mm)	793 x 114 x 487	990 x 125 x 575
Consumo de energía en operación (máx./tip.)	55 W	74W
Consumo de energía en espera	< 0.5W	< 0.5W
Fuente de alimentación	AC 100-240V	AC 100-240V
Clase de eficiencia energética	E	E
Soporte fijo	✓	✓
Montaje de pared en mm (no incluido)	200 x 200	200 x 200
EAN	9120072375019	9120072375187

Idiomas disponibles: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

* DVB-C sólo está disponible en algunos países y para ciertos operadores. Para ciertos operadores, una suscripción y acceso condicional son necesarios. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.

** Disponibilidad dependiendo de la radiodifusión

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo de las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos puede cambiar. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

© STRONG 2023. Todos los derechos reservados.

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0.12/Min, österr. Festnetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24.8 cent. al min. 12.5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15.6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +259 32 634451	ES	support_es@strong.tv +34 91 119 61 76
CZ	support_cz@strong.tv 844 44 44 90	FR	support_fr@strong.tv +351 2 100 06 125
NL	support_nl@strong.tv	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
HR	+385 1 344 57 66	SK	support_sk@strong.tv 0850 15 03 50
SL	+386 1 828 08 58	HU	support_hu@strong.tv +36 1 445 28 10