

# 24" HD TV

## SRT 24HE4023



DVB-T2/C/S2

HEVC  
H.265



HD Ready



Image Quality Ratio



TV Guide



USB playback



Hotel mode



Favourite list



12 V compatible



12V cable supplied

## Un pequeño gran televisor perfecto para cualquier lugar.

Además de su diseño compacto, el SRT 24HE4023 sorprende por la riqueza de sus colores y su excelente sonido, además de por sus numerosas y cómodas funciones. Gracias a su triple sintonizador HD integrado (DVB-C/DVB-T2/DVB-S2), este televisor se adapta perfectamente a cualquier configuración de recepción y ofrece la mejor imagen de TV posible en función del tipo de recepción. Vea la televisión en cualquier lugar gracias al adaptador para coche, con el que podrá conectar fácilmente su televisor a la toma de 12 V de CC de sus autocaravanas, caravanas y barcos. Un puerto USB para la reproducción de archivos, una lista de favoritos para almacenar los canales en su orden preferido y la reserva de temporizadores directamente desde la guía de programación en pantalla (EPG) son solo algunas de sus magníficas características. Con su elegante diseño, este televisor combina todo lo que hace de la televisión una gran experiencia para usted y su familia hoy.

- Alimentación 12 V. Ideal para autocaravanas, caravanas y barcos
- Sintonizador incorporado DVB-T2/C/S2
- USB para reproducción
- Contraste excepcional e imágenes realistas
- Relación calidad de imagen 100
- Ranura CI para el acceso condicional a TV de pago\*
- Colores radiantes y amplio espectro de colores
- Lista de Favoritos para almacenar canales en el orden preferido
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Reserva de temporizadores directamente a través de la EPG

# STRONG

## 24" HD TV

### SRT 24HE4023

## E402 Series



#### IMAGEN & SONIDO

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Frecuencia                            | 50 - 60 Hz            |
| Resolución                            | 1366 x 768 (HD ready) |
| Ángulo de visión                      | 178/178 (typ.)        |
| Brillo del panel (cd/m <sup>2</sup> ) | 180                   |
| Image Quality Ratio (IQR)             | 100                   |
| Tiempo de respuesta (ms)              | 8                     |
| Relación de contraste                 | 5000:1                |
| Tipo de sonido                        | AV Stereo             |
| Altavoces                             | 2 x 2 W               |
| Profundidad de bits de color          | 6                     |

#### RECEPCIÓN

|                   |   |
|-------------------|---|
| DVB-T2/HEVC H.265 | ✓ |
| DVB-C*/MPEG-4     | ✓ |
| DVB-S2/MPEG-4     | ✓ |
| CI                | ✓ |

#### COMODIDAD DEL USUARIO

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Reproducción USB           | ✓                                  |
| Built-in Wi-Fi             | -                                  |
| EPG**                      | ✓                                  |
| Lista de canales favoritos | ✓                                  |
| Teletexto                  | ✓                                  |
| Control parental           | ✓                                  |
| Modo de hotel              | ✓                                  |
| Sat: DiSEqC                | DiSEqC 1.0/1.1/1.2/Goto-X en SatCR |
| Sat: DiSEqC 1.1            | ✓                                  |
| Subtítulos                 | ✓                                  |

#### CONECTIVIDAD

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| HDMI 1.4 (total)             | 2      |
| HDMI 1.4 (con ARC)           | 1      |
| USB (total)                  | 1      |
| USB 2.0                      | 1      |
| Mini AV in                   | 1      |
| Auriculares                  | ✓      |
| Ethernet (RJ-45)             | -      |
| S/PDIF                       | óptico |
| ANT in (IEC terrestre/cable) | ✓      |
| SAT in (F Sat)               | ✓      |
| Ranura CI                    | ✓      |

#### DATOS GENERALES

|   |                        |
|---|------------------------|
| Color                                       | noir                   |
| Tamaño de la pantalla (cm/ pulgadas)        | 60 / 24"               |
| Anchura del bisel en mm                     | 13.8/13.7/13.7/21      |
| Espesor en mm (sin soporte)                 | 86.3                   |
| Tamaño (AnxPxA) en mm                       | 552.9 x 144.1 x 369.7  |
| Tamaño (AnxPxA) en mm (sin soporte)         | 552.9 x 86.3 x 332.6   |
| Peso en kg                                  | 2.5                    |
| Peso sin base en kg                         | 2.4                    |
| Dimensión del embalaje (en mm)              | 605 x 120 x 432        |
| Fuente de alimentación                      | 180 - 240 V ~ 50/60 Hz |
| Consumo de energía en operación (máx./tip.) | 50W                    |
| Consumo de energía en espera                | ≤0.5W                  |
| Tensión de entrada                          | DC 12 V / 4 A          |
| Clase de eficiencia energética              | F                      |
| Soporte fijo                                | ✓                      |
| Montaje de pared en mm (no incluido)        | 200 x 100              |
| EAN   | 9120072375002          |

\* DVB-C is only available in certain countries and for certain operators. For certain operators, a subscription and conditional access are necessary. For more information, please contact your operator.  
\*\*Availability depending on broadcast

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo de las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos puede cambiar. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.  
© STRONG 2023. Todos los derechos reservados.

| SERVICE CENTER |   |    |   |
|----------------|---|----|---|
| AT             | support_at@strong.tv<br>0800 440 120<br>(E 0.12/Min. 06stern, Festnetz) | DE | support_de@strong.tv<br>0380 501 49 91<br>(E 0.14/Min. deutsches Festnetz)<br>(E 0.42/Min. max. Mobilfunknetze)   |
| BG             | support_bg@strong.tv<br>+359 32 634351                                  | DK | support_dk@strong.tv  |
| CZ             | support_cz@strong.tv<br>844 44 44 90                                    | FR | support_fr@strong.tv  |
| NL             | support_nl@strong.tv<br>+385 1 344 57 66                                | PL | support_pl@strong.tv<br>801 702 017   |
| HR             | +386 1 828 08 58  | SK | support_sk@strong.tv<br>0850 15 05 50   |
| SI             |   | IT | support_it@strong.tv<br>199 404 032<br>Da rete fissa 24,8 cent. al min.<br>12,5 cent. scatto alla risposta<br>Da rete mobile max. 49 cent. al min.<br>15,6 cent. scatto alla risposta |
|                |   | ES | support_es@strong.tv<br>+34 71 119 61 76  |
|                |   | PT | support_pt@strong.tv<br>+351 2 100 06 125   |
|                |   | UA | support_ua@strong.tv<br>+380 440 238 61 50  |
|                |   | HU | support_hu@strong.tv<br>+36 1 445 26 10   |