

VIDAA SMART TV 24" (60cm)

SRT24HE4203



DVB-T2/C/S2

NETFLIX

YouTube

prime video

Disney+



Smart TV



Image Quality Ratio



USB playback



Inbuilt Wi-Fi



Hotel mode



8 bit

El mejor entretenimiento en un tamaño compacto

Con su elegante diseño, el televisor VIDAA SRT24HE4203 combina todo lo que hace que ver la televisión hoy en día sea una gran experiencia para usted y su familia. Sus altavoces integrados le ofrecen la experiencia de sonido perfecta para su hogar con Dolby Audio. Reproduzca su música, fotos y vídeos favoritos en la pantalla de su televisor mediante el puerto USB integrado. Una característica destacada es el acceso a la plataforma VIDAA, con aplicaciones como Netflix, YouTube, Primevideo y mucho más. Incluso puedes descargar el mando a distancia del televisor a tu smartphone. Ya no es necesario el mando a distancia físico. Puede seleccionar fácilmente otras aplicaciones para disfrutar de más opciones de entretenimiento. Además, este televisor incorpora un sintonizador DVB-T2/C/S2 y una ranura CI. Experimente la televisión como nunca antes.

- Sintonizador incorporado DVB-T2/C/S2
- Ranura CI para el acceso condicional a TV de pago
- Smart TV: entretenimiento e información
- Aplicación de Netflix: programas de TV y películas, incluidas las series originales de Netflix
- Relación calidad de imagen 200
- Conexión inalámbrica con Wi-Fi® incorporado
- USB para reproducción de diversos archivos
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Compartir medios desde su teléfono inteligente u otros dispositivos móviles al televisor

VIDAA SMART TV 24" (60cm) SRT24HE4203



SRT24HE4203

| | |
|--|-------------------------------------|
| IMAGEN & SONIDO | |
| Frecuencia de pantalla | 50/60 Hz |
| Resolución | 1366 x 768 (HD) |
| Ángulo de visión | 178/178 (typ.) |
| Brillo del panel | 150cd/m ² |
| Image Quality Ratio (IQR) (Relación calidad de imagen) | 200 |
| Tiempo de respuesta (en ms) | 9.5 |
| Relación de contraste | 3000:1 |
| Procesamiento de imagen | 3D |
| HDR | - |
| Tipo de Sonido | Stereo |
| Altavoces | 2 x 8 W |
| Colour bit depth | 8 |
| RECEPCIÓN | |
| DVB-T2/HEVC H.265 | ✓ |
| DVB-C*/MPEG-4 | ✓ |
| DVB-S2/MPEG-4 | ✓ |
| CI | ✓ |
| FUNCIONES PARA COMODIDAD DEL USUARIO | |
| Multimedia USB | ✓ |
| Wi-Fi incorporado | 802.11 b/g/n |
| Pantalla de Wi-Fi | ✓ |
| SopORTE remoto para Smartphone/Tableta | ✓ |
| EPG** | ✓ |
| Lista de canales favoritos | ✓ |
| Teletexto | ✓ |
| Editor de canales | ✓ |
| Control parental | ✓ |
| Modo de hotel | ✓ |
| Sat: DiSEqC 1.0 | ✓ |
| Sat: DiSEqC 1.2 | ✓ |
| SatCR v1.0 | ✓ |
| Subtítulos | ✓ |
| Bluetooth | - |
| HbbTV versión | 2.0 |
| Fast Scan | - |
| SERVICIOS DE INTERNET | |
| Versión SmartTV | VIDAA U4.1 |
| Aplicaciones | Netflix, YouTube, AccuWeather y más |
| Navegador web | ✓ |
| Video a pedido (VoD) | ✓ |
| Juegos | - |
| Control móvil | ✓ |
| Reflejo de pantalla | ✓ |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI 1.4 (total) | 3 |
| HDMI 1.4 (ARC) | 1 |
| USB (total) | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| AV IN | ✓ |
| Auriculares | ✓ |
| Ethernet (RJ-45) | ✓ |
| S/PDIF | optical |
| ANT in (IEC terrestre/cable) | ✓ |
| SAT in (F Sat) | ✓ |
| Ranura CI | ✓ |
| DATOS GENERALES | |
| Color | Negro |
| Tamaño de la pantalla (cm/ pulgadas) | 59.94 / 23.6 |
| Ancho del bisel en mm | 12.9/12.9/12.9/17.5 |
| Espesor en mm (sin soporte) | 81 |
| Tamaño (AnxPxA) en mm | 550.7 x 161 x 367.3 |
| Tamaño (AnxPxA) en mm (sin soporte) | 550.7x81x325 |
| Peso en kg | 2.5 |
| Peso sin base en kg | 2.4 |
| Dimensión del embalaje (en mm) | 610 x 130 x 400 |
| Fuente de alimentación | 100~240Volt AC |
| Consumo de energía en operación (máx./tip.) | 28 W /40 W |
| Consumo de energía en espera | ≤0.5W |
| Clase de eficiencia energética | F |
| SopORTE fijo | ✓ |
| Montaje de pared en mm (no incluido) | 100 x 100 |
| EAN | 9120072374302 |

Idiomas disponibles: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

* DVB-C sólo está disponible en algunos países y para ciertos operadores. Para ciertos operadores, una suscripción y acceso condicional son necesarios. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.

** Disponibilidad dependiendo de la radiodifusión

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo de las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos puede cambiar. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance*. Netflix es una marca comercial registrada de Netflix, Inc. YouTube™ es una marca comercial de Google Inc. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

© STRONG 2023. Todos los derechos reservados.

| SERVICE CENTER | | | |
|----------------|---|----|---|
| AT | support_at@strong.tv 0020 400 150 (K.012/Ma. Oster, Festnetz) | IT | support_it@strong.tv 199 404 032 Da ore 08h-24h care, al min. 12.5 cent. scatto alla risposta. Da ore 08h-24h care, al min. 15.0 cent. scatto alla risposta. |
| BE | support_be@strong.tv +359 32 634651 | ES | support_es@strong.tv +34 91 519 61 76 |
| DE | support_de@strong.tv 0180 503 49 91 (0.140/Mi. 05.00h-08.00h Festnetz) (0.142/Mi. max. 900h/Minuten) | FR | support_fr@strong.tv +351 2 100 06 325 |
| DK | support_dk@strong.tv | GR | support_gr@strong.tv +360 702 037 |
| CZ | support_cz@strong.tv 844 66 66 90 | PL | support_pl@strong.tv |
| HR | support_hr@strong.tv +385 1 344 57 66 | RU | support_ru@strong.tv +7 800 100 00 00 |
| HU | support_hu@strong.tv +361 1 828 08 38 | SK | support_sk@strong.tv 0800 15 05 50 |