

# STRONG

## D555 Series

### androidtv

Hey Google

## 32" SMART TV (80cm) SRT32HD5553



## Entretenimiento sin límites

Déjese inspirar por la amplia gama de entretenimiento que ofrece la Smart TV. Ya se trate de un maratón de series, una noche de cine o emocionantes eventos deportivos, numerosas aplicaciones y bibliotecas multimedia como Prime Video, Netflix, YouTube y muchas más garantizan el mejor entretenimiento para todos los gustos. Todo ello con colores emocionantes e intensos y detalles nítidos. El alto rango dinámico (HDR) ilumina las imágenes de su televisor sin bordes, para que pueda disfrutar de un amplio espectro de colores y una gran cantidad de detalles, incluso en escenas muy oscuras. Además, la serie Smart TV está equipada con Wi-Fi\* y triple sintonizador (DVB-T2/C/S2), puerto USB para la reproducción de archivos, una ranura CI para el acceso condicional a la televisión de pago y muchas más funciones. Para mayor comodidad y acceso rápido a aplicaciones inteligentes y servicios de transmisión, puede utilizar el mando a distancia específico. Simplifique la navegación con dos mandos a distancia de uso sencillo.

- Sintonizador incorporado DVB-T2/C/S2
- Ranura CI para el acceso condicional a TV de pago
- Smart TV: entretenimiento e información
- Aplicación de Netflix: programas de TV y películas, incluidas las series originales de Netflix
- Relación calidad de imagen 200
- Contraste excepcional e imágenes realistas con (HDR)
- Conexión inalámbrica con Wi-Fi\* incorporado
- USB para reproducción de diversos archivos
- Guía electrónica de programas (EPG)
- Compartir medios desde su teléfono inteligente u otros dispositivos móviles al televisor
- Dos mandos a distancia de uso sencillo para facilitar la navegación

\*Netflix está disponible en países seleccionados. Se requiere membresía de streaming. Más información en [www.netflix.com](http://www.netflix.com)

[www.strong.tv](http://www.strong.tv)

## 32" SMART TV (80cm) SRT32HD5553



SRT32HD5553

### IMAGEN & SONIDO

Frecuencia de pantalla  
Resolución  
Ángulo de visión  
Brillo del panel  
Image Quality Ratio (IQR) (Relación calidad de imagen)  
Tiempo de respuesta (en ms)  
Relación de contraste  
Procesamiento de imagen  
HDR  
Tipo de Sonido  
Altavoces  
Colour bit depth

50/60 Hz  
1366 x 768  
178 (typ.)  
200nit  
200  
6.5  
3000:1  
-  
HDR 10  
AV Stereo  
2 x 8 W  
8 (compatible con 10 bits)

### RECEPCIÓN

DVB-T2/HEVC H.265  
DVB-C\*/MPEG-4  
DVB-S2/MPEG-4  
CI

✓  
✓  
✓  
✓

### FUNCIONES PARA COMODIDAD DEL USUARIO

Multimedia USB  
Wi-Fi incorporado  
Pantalla de Wi-Fi  
Soporte remoto para Smartphone/Tableta  
EPG\*\*  
Lista de canales favoritos  
Teletexto  
Editor de canales  
Control parental  
Modo de hotel  
Sat: DiSeqC 1.2  
Sat CR  
Subtítulos  
Bluetooth  
HbbTV versión  
Fast Scan

✓  
802.11 b/g/n  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
-  
✓  
✓  
✓  
2.0  
Version 71  
Android 11  
Netflix, YouTube, AccuWeather y más

### SERVICIOS DE INTERNET

Versión SmartTV  
Aplicaciones  
Navegador web  
Video a pedido (VoD)  
Juegos  
Control móvil  
Reflejo de pantalla

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓

### CONECTIVIDAD

HDMI 1.4 (total)  
HDMI 1.4 (ARC)  
USB (total)  
USB 2.0  
AV IN  
Auriculares  
Ethernet (RJ-45)  
S/PDIF  
ANT in (IEC terrestre/cable)  
SAT in (F Sat)  
Ranura CI

2  
1  
1  
1  
1  
✓  
✓  
optical  
✓  
✓  
✓

### DATOS GENERALES

Color  
Tamaño de la pantalla (cm/ pulgadas)  
Ancho del bisel en mm  
Espesor en mm (sin soporte)  
Tamaño (AnxPx) en mm  
Tamaño (AnxPx) en mm (sin soporte)  
Peso en kg  
Peso sin base en kg  
Dimensión del embalaje (en mm)  
Fuente de alimentación  
Consumo de energía en operación (máx./tip.)  
Consumo de energía en espera  
Clase de eficiencia energética  
Soporte fijo  
Montaje de pared en mm (no incluido)  
EAN

Negro brillante  
80/32  
1.6/1.6/1.6/1.6/18  
46.5  
724.3 / 178.8 / 480.4  
724.3 / 87.8 / 425  
3.7  
3.65  
805 x 140 x 515  
100 – 240 V  
55 W (typ)  
≤0.5W  
G  
✓  
200 x 200  
9120072374319

Idiomas disponibles: EN, DE, FR, IT, ES, PT, PL, CZ, SK, NL, BG, GR, HU, HR, SL, RO, RS, RU, UA

\* DVB-C sólo está disponible en algunos países y para ciertos operadores. Para ciertos operadores, una suscripción y acceso condicional son necesarios. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador.

\*\* Disponibilidad dependiendo de la radiodifusión

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la continua investigación y desarrollo de las especificaciones técnicas, el diseño y el aspecto de los productos puede cambiar. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. Netflix es una marca comercial registrada de Netflix, Inc. YouTube™ es una marca comercial de Google Inc. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

© STRONG 2023. Todos los derechos reservados.

| SERVICE CENTER |   |
|----------------|---|
| AT             | support_at@strong.tv<br>0020 400 150<br>(K.012/MA, Oster, Festool)  |
| BE             | support_bg@strong.tv<br>+359 32 634651  |
| CZ             | support_cz@strong.tv<br>844 66 44 90  |
| DE             | support_de@strong.tv<br>0080 503 49 91<br>(K.014/MA, Oster, Festool)<br>(K.014/MA, Oster, Festool)  |
| DK             | support_dk@strong.tv  |
| FR             | support_fr@strong.tv  |
| GR             | support_gr@strong.tv<br>803 702 037   |
| HR             | +385 1 344 57 66  |
| HU             | +361 1 828 08 38  |
| IT             | support_it@strong.tv<br>199 404 032<br>Da ore 09h a 19h, 7x a settimana<br>12h di servizio clienti attivo<br>Da ore 09h a 19h, 7x a settimana |
| ES             | support_es@strong.tv<br>+34 91 519 61 76  |
| PT             | support_pt@strong.tv<br>+351 2 100 06 325   |
| UA             | support_ua@strong.tv<br>+380 946 228 61 50  |
| RU             | support_ru@strong.tv<br>+38 1 445 26 30   |