

## Router 300 4G LTE

¡Comparta su conexión a Internet 4G LTE en cualquier lugar con cualquier dispositivo!



¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad en casa? ¿O necesita una segunda conexión para usos específicos? ¿Necesita una conexión a Internet de alta velocidad en su segunda casa o en su camioneta?

¡Entonces nuestro 4G LTE Router 300 es exactamente lo que necesita!

Simplemente inserte una tarjeta SIM de cualquier operador y disfrute inmediatamente de su conexión a Internet a velocidades de hasta 150 Mbit/s. La velocidad y la cobertura dependen del operador y de su red de servicio. No se requiere configuración, no se requiere suscripción obligatoria, sólo tiene que seleccionar el operador de su elección.

Comparta su conexión a Internet de alta velocidad con cualquier dispositivo Wi-Fi a velocidades de hasta 300 Mbit/s y conecte cualquier dispositivo con cable como ordenador, Smart TV, consola de juegos o decodificador a Internet a través de uno de los 4 puertos Ethernet .

El producto incluye 2 antenas externas desmontables para un rendimiento 4G LTE mejorado y también 2 adaptadores de tarjeta SIM para adaptarse a cualquier tamaño de tarjeta SIM.

### Rendimiento 4G LTE



- Velocidad de hasta 150 Mbit/s
- Funciona con cualquier tarjeta SIM de cualquier operador

### Rendimiento del wifi



- Velocidad de hasta 300 Mbit/s
- Compatible con 802.11n/b/g standards
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

### Cobertura y fiabilidad



- 2 antenas externas desmontables 4G LTE y 2 antenas internas Wi-Fi para un máximo de cobertura y confiabilidad
- Botón Connect & Secure (WPS) para una configuración fácil

### Seguridad



- Gestión completa del código PIN para la conexión 4G LTE
- Funciona con cualquier tamaño de tarjeta SIM
- WPA/WPA2™ para el nivel más alto de seguridad Wifi
- Botón Connect & Secure (WPS) para una seguridad de la red óptima
- Wi-Fi Encendido/apagado botón

### Conexiones



- 4x Puertos LAN de Ethernet para conectar cualquier dispositivo con cable
- 2 adaptadores de tarjeta SIM para adaptarse a cualquier tamaño de tarjeta SIM

## Router 300 4G LTE

### Wifi

LTE Categoría	Cat 4
Network Tipo	T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Estándares	IEEE 802.11b/g/n
Velocidad de señal	Hasta 300 Mbit/s
Potencia de transmisión	CE: <20 dBm(2.4 GHz)
Funciones de Wi-Fi	Activar/ Desactivar radio inalámbrica, WMM, Estadísticas inalámbricas
Seguridad	Encriptaciones WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Wi-Fi SSID	4 concurrente
Wi-Fi MAC Filter	Si
Antena	2 Antenas Internas Wi-Fi 2 Antenas Externas Desmontables 4G LTE

### Hardware


Puertos de Ethernet	4x 10/100M LAN port (Auto MDI/MDIX)
Botones	WPS, Reiniciar, Wi-Fi Encendido/ Apagado, Encendido/Apagado
LEDs	Alimentación, Internet, Wi-Fi, Connect & Secure (WPS), Nivel de señal de red móvil
Adaptador de corriente	Fuente de Alimentación externa, 12 V / 1 A DC
Estándares	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Software

Protocolo de internet	IPv4/IPv6 Dual stack
Modos de operación	Router 3G/4G, Router inalámbrico
DHCP	Servidor, Cliente
Reenvío de puertos	Si
SIP ALG	Si
DNS dinámica	Dyndns, No-ip
Seguridad de firewall	Filtrado de puertos, Asignación de puertos, Reenvío de puertos, Filtrado de URL, DMZ, Limitación de velocidad
Administración	Administración del plan de datos, Estadísticas de uso de datos, Acceso a la interfaz de usuario web, Herramientas de red Ping & Trace, Copia de seguridad de configuración

### Otras especificaciones

Certificación	CE
Contenido del paquete	1x 4G LTE Router 300 de STRONG 1x Cable de Ethernet RJ45 1x Unidad de Alimentación 2x Antenas Externas Desmontables 4G LTE 1x Guia de Instalación rápida 1x adaptador de tarjeta SIM micro a estándar 1x adaptador de tarjeta SIM nano a estándar
Requerimientos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de internet
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0° ~ +40° Temperatura de almacenamiento: -20° ~ +45° Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 10% ~ 90% sin condensación
Dimensiones en mm	185 x 78 x 175 (W x D x H)
Peso en kg	0.35



EAN 4GROUTER300v2: 9120072374821  
PCB : 10 pcs