


STRONG

Mbps
1200
Mbit/s

4G+ LTE Router 1200

¡Comparta su conexión a Internet 4G+ LTE en cualquier lugar con cualquier dispositivo!



¿Tiene una conexión a Internet de baja velocidad en casa? ¿O necesita una segunda conexión para usos específicos? ¿Necesita una conexión a Internet de alta velocidad en su segunda casa o en su camioneta?

¡Entonces nuestro 4G+ LTE Router 1200 es exactamente lo que necesita!

Simplemente inserte una tarjeta SIM de cualquier operador y disfrute inmediatamente de su conexión a Internet a velocidades de hasta 300 Mbit/s. La velocidad y la cobertura dependen del operador y de su red de servicio. No se requiere configuración, no se requiere suscripción obligatoria, sólo tiene que seleccionar el operador de su elección.

Comparta su conexión a Internet de alta velocidad con cualquier dispositivo Wi-Fi a velocidades de hasta 1200 Mbit/s y conecte cualquier dispositivo con cable como ordenador, Smart TV, consola de juegos o decodificador a Internet a través de uno de los 4 puertos Gigabit Ethernet .

El producto incluye 2 antenas externas desmontables para un rendimiento 4G+LTE mejorado y también 2 adaptadores de tarjeta SIM para adaptarse a cualquier tamaño de tarjeta SIM.

Rendimiento 4G+ LTE



- Velocidad de hasta 300 Mbit/s
- Funciona con cualquier tarjeta SIM de cualquier operador

Rendimiento del wifi



- Velocidad de hasta 300 Mbit/s
- IEEE 802.11 ac/n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s@5GHz

Cobertura y fiabilidad



- 2 antenas externas desmontables 4G+ LTE y 2 antenas internas Wi-Fi para un máximo de cobertura y confiabilidad
- Botón Connect & Secure (WPS) para una configuración fácil

Seguridad



- Gestión completa del código PIN para la conexión 4G+ LTE
- Funciona con cualquier tamaño de tarjeta SIM
- WPA/WPA2™ para el nivel más alto de seguridad Wifi
- Botón Connect & Secure (WPS) para una seguridad de la red óptima
- Wi-Fi Encendido/apagado botón

Conexiones



- 4x Puertos LAN Gigabit de Ethernet para conectar cualquier dispositivo con cable
- 2 adaptadores de tarjeta SIM para adaptarse a cualquier tamaño de tarjeta SIM

STRONG

4G+ LTE Router 1200

Mbps
1200
Mbit/s

Wifi

LTE Categoría	Cat 6
Network Tipo	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41
Estándares	IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz) IEEE 802.11 ac (5 GHz)
Velocidad de señal	300 Mbit/s at 2.4 GHz + 867 Mbit/s@5GHz
Potencia de transmisión	CE: <20 dBm @ 2.4 GHz CE: <23 dBm @ 5 GHz
Funciones de Wi-Fi	Activar/ Desactivar radio inalámbrica, WMM, Estadísticas inalámbricas
Seguridad	OPEN, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi SSID	4 concurrente
Wi-Fi MAC Filter	Si
Antena	2 Antenas Internas Wi-Fi 2 Antenas Externas Desmontables 4G+ LTE

Hardware

Puertos de Ethernet	4x 10/100 / 1000 Mbits LAN port (Auto MDI/MDIX)
Botones	WPS, Reiniciar, Wi-Fi Encendido/ Apagado, Encendido/Apagado
LEDs	Alimentación, Internet, Wi-Fi, Connect & Secure (WPS), Nivel de señal de red móvil
Adaptador de corriente	Fuente de Alimentación externa, 12 V / 2 A DC
Estándares	IEEE 802.11ac/n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software


Protocolo de internet	IPv4/IPv6 Dual stack
Modos de operación	Router 3G/4G, Router inalámbrico
DHCP	Servidor, Cliente
Reenvío de puertos	Si
SIP ALG	Si
DNS dinámica	Dyndns, No-ip
Seguridad de firewall	Filtrado de puertos, Asignación de puertos, Reenvío de puertos, Filtrado de URL, DMZ, Limitación de velocidad
Administración	Administración del plan de datos, Estadísticas de uso de datos, Acceso a la interfaz de usuario web, Herramientas de red Ping & Trace, Copia de seguridad de configuración

Otras especificaciones

Certificación	CE
Contenido del paquete	1x 4G+ LTE Router 1200 de STRONG 1x Cable de Ethernet RJ45 1x Unidad de Alimentación 2x Antenas Externas Desmontables 4G+ LTE 1x Guia de Instalación rápida 1x adaptador de tarjeta SIM micro a estándar 1x adaptador de tarjeta SIM nano a estándar
Requerimientos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de internet

Ambiente

Temperatura de funcionamiento:	0° ~ +40°
Temperatura de almacenamiento:	-20° ~ +70°
Humedad de funcionamiento:	95% sin condensación
Humedad de almacenamiento:	95% sin condensación
Dimensiones en mm	180 x 132 x 48 (W x D x H)
Peso en kg	0.29



EAN: 9120072372599
PCB : 5 pcs