



**4750RCHDW01FF3**

**Composición de herramientas  
para mantenimiento general en  
caja de herramientas metálica,  
194 piezas**



**Follow the Fish!**

Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)



## DETALLES DEL PRODUCTO

- Maleta rígida con ruedas muy resistente
- Diseño específico para mecánicos de aviación y, en especial, para aplicaciones móviles. Apto para todos los aviones
- Fabricado con una estructura de resina de copolímero de polipropileno
- Válvula de presión de aire para una protección máxima frente a condiciones meteorológicas extremas
- Robusto sistema de doble perno para un cierre hermético
- Candado con homologación TSA
- Incluye 194 piezas
- Vasos, llaves, destornilladores (tamaños: 1/4", 3/8"), alicates y martillos
- Códigos de foams: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 y FF2B16
- Maleta rígida 4750RCHDW01 muy resistente y con ruedas
- Vaso hexagonal de 1/4" 6700SM (5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm)
- Vaso de serie larga de 1/4" A6800DM (5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm) para industria aeroespacial
- Vaso hexagonal de 1/4" 6709M (3, 4, 5, 6, 8 mm)
- Vaso de 1/4" 6709PH (PH1, PH2, PH3)
- Vaso TORX® de 1/4" 6709TORX (T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40)
- Carraca reversible y de cabeza delgada de 1/4" 6950SL; mango en T de 1/4" 6954; destornillador portavasos de 1/4" 6956; mango articulado de 1/4" 6958
- Alargaderas de 1/4" 6960/6962 (50, 100, 150 mm)
- Alargadera de 1/4" 6962L (355 mm); articulación universal de 1/4" 6966; portapuntas de 1/4" 6972H; adaptador 7764 de hembra 3/8" a macho 1/4"
- Vaso de serie corta de 3/8" 7400SM (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm)
- Vaso de serie larga de 3/8" A7402DM (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm) para industria aeroespacial
- Vaso hexagonal de 3/8" 7409M (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm)
- Vaso TORX® de 3/8" 7409TORX (T25, T27, T30, T40, T45, T50)
- Carraca de cabeza delgada de 3/8" 7750SL
- Alargaderas de 3/8" 7760/7762 (75, 125, 250 mm)
- Articulación universal de 3/8" 7766; adaptador 7765 de hembra 1/4" a macho 3/8"; adaptador 8164-1/2 de hembra 3/8" a macho 1/2"; vaso portapuntas de 3/8" 7407H (1/4"-3/8")
- Llave combinada 111M (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm)
- Llave fija 6M de 6 × 7, 8 × 9, 10 × 11, 12 × 13, 14 × 15, 16 × 17, 18 × 19, 20 × 22 mm
- Juego de llaves acodadas de serie larga con bola BE-9770, 9 piezas (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm)
- Llave ajustable "inglesa" ERGO™ cromada de 6" 9070C (158 × 20 mm)
- Trazador acodado 1177-SCRIBE de 230 mm; herramienta de extracción magnética 2535F2 de 1 kg; mango articulado 7758; linterna led Q3 BFLA01; mango en T de 3/8" 7754
- Destornillador de carraca 808050P; destornillador de carraca stubby 808050S
- Juego de puntas 59S/31-1 Phillips, Pozidriv, TORX®, hexagonales, ranuradas - 31 piezas
- Destornillador acodado 2047-0.8-4 de 0,8 × 4 × 100 mm
- Llave acodada doble 2047PR-1-2 para tornillos Phillips PH1-PH2
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8020L (0,5 × 3 × 75 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8030 (0,6 × 3,5 × 75 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ BE-8155 (1,2 × 6,5 × 125 mm)
- Destornillador ranurado ERGO™ con refuerzo y varilla de perfil hexagonal BE-8260 (1,6 × 8 × 175 mm)
- Destornillador ranurado stubby ERGO™ BE-8350 (1 × 5,5 × 25 mm)
- Destornillador Phillips stubby ERGO™ BE-8601/BE-8602 (PH1 × 25 mm, PH2 × 25 mm)
- Destornillador Phillips ERGO™ BE-8610/BE-8630 (PH1 × 75 mm, PH2 × 100 mm, PH3 × 150 mm)
- Portapuntas con carraca de 1/4" 2058-BR; galga de espesor 1544; dedo flexible 2509 de 525 mm
- Cinta métrica inglesa MTB-3-16-E de 3 m; alicates de corte diagonal ERGO™ 2101GC-160IP de 160 mm
- Alicates de boca semirredonda ERGO™ 2427 GC-200IP de 200 mm
- Alicates de boca semirredonda cromados ERGO™ 2430 GC-200 IP de 200 mm
- Alicates universales de acabado cromado ERGO™ 2628 GC-160IP de 160 mm
- Alicates articulados ERGO™ 8224CIP; calibre 1150-1/2H/P de 150 mm
- Espejo telescópico articulado 5515T-52 de Ø50 mm; navaja de electricista 2820EF2
- Martillo DIN 481-300 de 300 mm; martillo de boca de nailon 3625W-35
- Botador 3734 de 3, 5, 8 mm
- Granete 3735-4-120 de 120 mm

**Follow the Fish!**



## ATRIBUTOS DE PRODUCTO

Producto					
<b>4750RCHDW01FF3</b>	194	560 mm	365 mm	267 mm	20.47 kg

## CONTENIDO DEL JUEGO



Juego de vasos en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHDW01 (92 piezas)  
**FF2B12**



Juego de llaves en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHDW01 (39 piezas)  
**FF2B13**



Juego de destornilladores en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHDW01 (48 piezas)  
**FF2B14**



Juego de alicates para usos generales en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHDW01 (9 piezas)  
**FF2B15**



Juego de herramientas de golpeo en bandeja de foam para las maletas rígidas "heavy duty" 4750RCHDW01 (6 piezas)  
**FF2B16**



Estuche rígido para trabajos pesados con ruedas de 31 l  
**4750RCHDW01**

