

LOCALIZADOR DE LÍNEAS Y MULTIDETECTOR

Permite detectar estructuras en paredes, superficies de paredes o suelos



Con nuestro localizador de cables y multidetector puede localizar de forma fácil y segura estructuras en paneles de yeso, paredes, superficies de muros o suelos.

Gracias a la innovadora tecnología de sensores, el dispositivo puede localizar no solo cables con corriente, sino también metales y subestructuras de madera con una precisión milimétrica.

Con sus tres modos, es versátil y ofrece una profundidad máxima de detección de hasta 120 mm. La clara pantalla muestra exactamente lo que hay detrás de la pared, mientras que el anillo iluminado con LED de tres colores proporciona información visual adicional.

La abertura circular de la carcasa facilita el marcado de la ubicación exacta y, para un manejo óptimo, el dispositivo se suministra con una práctica bolsa protectora.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Funciones especiales	Detección de metal, madera y cables con corriente Anillo con iluminación LED tricolor Señal acústica de advertencia Pantalla clara Abertura circular de la carcasa para facilitar el marcado
Profundidad máxima de detección	Metales ferrosos: 120 mm Metales no ferreos (cobre): 100 mm Cables conductores de corriente (230 V): 50 mm Cable de cobre de núcleo único: 40 mm Madera: 20 mm (modo Precisión) o 38 mm (modo Profundidad)
Desconexión automática	Después de unos 5 minutos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones de la batería	3,7 V - 300 mAh - LI-ION
Tiempo de funcionamiento	ca. 2 h
Opción de carga de la batería	USB-C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C - 70 °C

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dimensiones	138 x 68 x 22 mm
Número de artículo	JT-Line01
Volumen de suministro	Detector múltiple, bolsa protectora, cable USB-C
Número del arancel aduanero	90318080
EAN	4250236826134