DSO-200

Mini osciloscopio portátil



Experimente la precisión de las mediciones y la portabilidad como nunca antes con nuestro nuevo osciloscopio portátil DSO-200. Diseñado para ingenieros electrónicos aficionados que valoran la precisión y la portabilidad, el DSO-200 pone el máximo rendimiento en sus manos.

El DSO-200 cabe cómodamente en la mano y se guarda fácilmente en el taller o en el escritorio, gracias a su soporte plegable y a su diseño compacto y robusto. Su facilidad de uso y portabilidad hacen del DSO-200 su compañero perfecto.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES	
Funciones	Osciloscopio digital
Función stand	Soporte plegable integrado a 90
Batería	Batería de litio de 1000 mAh, recargable mediante USB-C (5 V / 1 A)
Mostrar	Pantalla LCD de 2,8“ 320x240
Documentación	Manual adjunto en alemán, inglés, español, italiano y francés

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Frecuencia de muestreo	2,5 MS/s
Ancho de banda	200 kHz
Sensibilidad vertical	10 mV/Div - 10 V/Div
Intervalo de tiempo horizontal	10 µs/Div - 500 s/Div
Rango de tensión de prueba	X1: 80 Vpp (-40 V - 40 V) X10: 800 Vpp (-400 V - 400 V)
Modos de disparo	Auto, Normal, Individual
Acoplamiento	AC, DC
Calibración (onda cuadrada)	Frecuencia: 1 kHz Ciclo de trabajo: 50%.
Conexión de la sonda de prueba en el aparato	Micro Coaxial Connector (MCX)

PARA MÁS INFORMACIÓN	
Volumen de suministro	DSO-200, cable USB-C, muñequera, sonda de osciloscopio, pinza de prueba con pinzas de cocodrilo, adaptador BNC, Manual
Dimensiones	99 x 69 x 20 mm
Número de artículo	DSO-200
EAN	4250236826172
Número del arancel aduanero	90302000



Publicado: 2025.05.13