

JT-JDS6600-B

Generador de señales y contador de frecuencia



El generador de señales y contador de frecuencias JT-JDS6600B puede generar señales de hasta 60 MHz en diversas formas de onda y ofrece una excelente calidad con su contador de frecuencias.

Se maneja de forma intuitiva con sus botones. Además, el menú puede visualizarse en alemán, inglés y francés.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tipo de pantalla	Pantalla TFT color LC
Tamaño de la pantalla	2,4" (6,1 cm)
Conexión	Terminales de señal BNC
Características especiales	Generador de señales de 2 canales, contador de frecuencia de 1 canal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formas de la señal	Pulso Lorentz, pulso, media onda, ruido, subida/bajada exponencial, y mucho más.
Resolución de frecuencia	0,01 μ Hz
Precisión de frecuencia	\pm 20 ppm
Estabilidad de frecuencia	\pm 1 ppm / 3 Horas
Capacidad de carga de las salidas	max. 150 mA
temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Humedad de funcionamiento admisible	< 80 %
Factor de distorsión	< 1 % (20 Hz ~ 20 kHz, 0 dBm)

RANGOS DE FRECUENCIA

Seno	0 - 60 MHz
Rectángulo, triángulo	0 - 15 MHz
PWM, CMOS, TTL, arbitrario	0 - 6 MHz

PARA MÁS INFORMACIÓN

Dimensiones	194 x 178 x 69 mm
Peso	768 g
Número de artículo	JT-JDS6600-B
Volumen de suministro	Generador de señales, 2 terminales de señal BNC, fuente de alimentación unit
Número del arancel aduanero	85432000
EAN	4250236827629