

# KERN 347-095-100

**KERN**

Barra de soporte, Clase OIML M1, 500 g, acero inoxidable finamente torneado



## Categoría

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Marca                 | KERN             |
| Categoría de producto | Peso individual  |
| Grupo de producto     | Barra de soporte |
| Familia de productos  | 347              |

## Sistema de medición

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Peso de control - volumen (cm <sup>3</sup> )                  | 59,5238 |
| Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m <sup>3</sup> ) | 100     |
| Peso de control - incertidumbre de volumen (cm <sup>3</sup> ) | 1,2046  |
| Peso de control OIML clase                                    | M1      |
| Peso de control - valor nominal                               | 500 g   |
| Tolerancia admisible según la OIML (+/-)                      | 25 mg   |
| Peso de control - Densidad (kg/m <sup>3</sup> )               | 8000    |
| OIML-conforme                                                 | ✓       |
| Peso de control - Densidad [Min] (OIML)                       | 2600    |

## Diseño

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Forma constructiva pesa | Barra de soporte (Tipo A)           |
| Dimensiones (Ø×A)       | 40×663 mm                           |
| Material                | acero inoxidable finamente torneado |
| Peso máximo total       | 20 kg                               |
| Peso máximo individual  | 10 kg                               |
| Tipo de ajuste          | Cámara de ajuste - atornillado      |

## Servicios

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Número de artículo para calibración DAkkS | 962-639 |
|-------------------------------------------|---------|

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 40×40×663 mm         |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,50 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,50 kg              |
| Peso de envío                    | 0,5 kg               |

## Casos opcionales

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Caso - Plástico Número de artículo | 347-515-400 |
|------------------------------------|-------------|

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761256354               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

