

KERN 357-08

KERN

Pesas individuales, Clase OIML M2, 200 g, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Peso individual
Grupo de producto	OIML M2
Familia de productos	357

Sistema de medición

Peso de control - volumen (cm ³)	23,8095
Peso de control - Densidad incertidumbre (kg/m ³)	140
Peso de control - incertidumbre de volumen (cm ³)	0,4819
Peso de control OIML clase	M2
Peso de control - valor nominal	200 g
Tolerancia admisible según la OIML (+/-)	30 mg
Peso de control - Densidad (kg/m ³)	7950
OIML-conforme	✓
Peso de control - Densidad [Min] (OIML)	2300

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (Ø×A)	28×47 mm
Material	acero inoxidable finamente torneado
Tipo de ajuste	Cámara de ajuste - Precinto

Servicios

Número de artículo para calibración DAKKS	962-638
---	---------

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	31×31×56 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg
Peso de envío	0,2 kg

Casos opcionales

Caso - Plástico Número de artículo	347-080-400
Caso - Aluminio Número de artículo	317-080-600
Maletín - Número de artículo de madera	337-080-200

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761289000
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

