



CS P1
Célula de medición “S” de 4 conductores de acero niquelado para mediciones de fuerza y de masa

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP67 (según EN 60529), soldado herméticamente
- Acero niquelado
- Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
- Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como paramediciones dinamométricas y bancos de pruebas
- **1** Conexión de 4 conductores
- Valor nominal: 2 mV/V
- Longitud de cable
 - [Max] ≤ 1500 kg: 3 m
 - [Max] ≥ 2000 kg: 6 m
- Nota: Ejecución EX o clase de precisión C4 bajo demanda

CS Q1
Célula de medición “S” de 6 conductores de acero niquelado para mediciones de fuerza y masa

Datos técnicos

- Precisión según OIML R60 C3
- Conforme a RoHS
- Protección contra el polvo y el agua IP67 (según EN 60529), encapsulado herméticamente
- Acero niquelado
- Área de aplicación: para mediciones de fuerza de compresión y tracción
- Adecuado para balanzas de colgar, de tolva y otros dispositivos de pesaje, así como para mediciones dinamométricas y bancos de pruebas
- **1** Conexión de 6 conductores
- Valor nominal: 2 mV/V
- Longitud de cable: 5 m

1 Con los circuitos de medición de 6 hilos, el cable puede ser acortado sin afectar a la compensación de temperatura y al valor característico real. Para los circuitos de medición de 4 hilos la longitud del cable no debe ser cambiada

Descubra más detalles y accesorios adecuados en línea!

ESTÁNDAR

IP 67

1 DAY

OPCIÓN

DAkkS

ISO

[Max] ≤ 500 kg/5 kN

[Max] ≤ 25 t/250 kN

Modelo Carga nominal

SAUTER	
CS 25-3P1	25 kg/0,25 kN
CS 50-3P1	50 kg/0,5 kN
CS 100-3P1	100 kg/1 kN
CS 150-3P1	150 kg/1,5 kN
CS 250-3P1	250 kg/2,5 kN
CS 500-3P1	500 kg/5 kN
CS 600-3P1	600 kg/6 kN
CS 750-3P1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3P1	1000 kg/10 kN
CS 1500-3P1	1500 kg/15 kN
CS 2000-3P1	2000 kg/20 kN
CS 2500-3P1	2500 kg/25 kN
CS 5000-3P1	5000 kg/50 kN
CS 7500-3P1	7500 kg/75 kN
CS 10000-3P1	10000 kg/100 kN
CS 15000-3P1	15000 kg/150 kN
CS 20000-3P1	20000 kg/200 kN
CS 30000-3P1	30000 kg/300 kN

ESTÁNDAR

IP 67

1 DAY

OPCIÓN

DAkkS

ISO

[Max] ≤ 500 kg/5 kN

[Max] ≤ 12 t/120 kN

Modelo Carga nominal

SAUTER	kg
CS 50-3Q1	50 kg/0,5 kN
CS 100-3Q1	100 kg/1 kN
CS 150-3Q1	150 kg/1,5 kN
CS 200-3Q1	200 kg/2 kN
CS 300-3Q1	300 kg/3 kN
CS 500-3Q1	500 kg/5 kN
CS 750-3Q1	750 kg/7,5 kN
CS 1000-3Q1	1000 kg/10 kN
CS 1500-3Q1	1500 kg/15 kN
CS 2000-3Q1	2000 kg/20 kN
CS 3000-3Q1	3000 kg/30 kN
CS 5000-3Q1	5000 kg/50 kN
CS 6000-3Q1	6000 kg/60 kN