

SAUTER FS 2-2KOY1

KERN

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 200-Y1



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Medición de fuerza
Grupo de producto	Kit de medidor de fuerza
Familia de productos	FS OY1

Sistema de medición

Rango de medición fuerza [Max] (N)	2 kN
Lectura fuerza [d] (N)	0,4 N
Cabezal de medición frecuencia de medición	1000 Hz
Direcciones de la fuerza	compresión
Unidad predefinida	N
Número de plataformas / canales	2

Pantalla

Pantalla tipo	TFT, de color
Pantalla resolución	320×480
Lenguajes de interfaz de usuario	Alemán Inglés Francés Español Italiano

Diseño

Dimensiones célula de carga (cilíndrico)	20×12 mm
Material de carcasa	plástico
Material carcasa de pantalla	plástico
Montaje - disipación de fuerzas	3 × agujero roscado M3
Montaje - aplicación de fuerza	Pieza de presión (del lado del cliente)

Funciones

Protección IP - célula de carga	IP65
Función Peak	✓
Función de memoria	✓
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	seleccionable

Interfaz

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	USB incl. unidad de alimentación enchufable (separable)
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V, 1 A
Toma de corriente para la fuente de alimentación	USB C
Tipo de batería / acumulador	Li-Ion
Conexión de la batería	Conector de bañera de 2 polos
Batería capacidad	2.400 mAh
Batería tensión	3,7 V
Número de células de la batería	1
Batería - Estructura/forma	Combinación inseparable de celdas (paquete)
Capacidad de la batería (Wh)	8,88 Wh
Batería - Contenido de litio	720 mg
Acumulador	3,7V, 2400mAh
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	5 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	8 h
Acumulador tiempo de carga	8 h

SAUTER FS 2-2KOY1

KERN

Conjunto preconfigurado compuesto por el dinamómetro premium FS 2 y la célula de medida CO 200-Y1

Batería/acumulador conectado conectado
eléctricamente de fija,
sin aislamiento

Homologación

Marca CE ✓

Servicios

Número de artículo para
calibración DAkkS (fuerza de
compresión) 963-262

Embalaje y envío

Plazo de entrega 3 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A) 320×290×180 mm
Método de envío Servicio de paquetes
Peso neto aprox. 0,35 kg
Peso bruto aprox. 1,4 kg
Peso de envío 3,3 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN 4045761358232
Clasificación REACH ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION

