

SAUTER HED 100

Durómetro Shore con un gran número de funciones

KERN



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Prueba di dureza
Grupo de producto	Durómetro digital Shore
Familia de productos	HE

Sistema de medición

Lectura dureza [d] (Shore)	0,1
Campo de medición Shore	100
Objeto de ensayo espesor [Min]	6 mm
Escalas de dureza	Shore D
Durómetro Leeb tipo de sensor	D
Unidades de medición	HD
Tolerancia (% de [Max])	1%
Fuerza de comprobación para medición de dureza	50 N
Sonda de medición diametro	18 mm

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tamaño	32×21 mm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	153×50×29 mm
Dimensiones de carcasa (A×P×A)	153×50×29 mm
Material de carcasa	plástico

Funciones

Función de promediado	✓
Función de valor límite	✓
Función Hold	✓
Función Peak	✓

Función de memoria	✓
Memoria - número de resultados	500
Función estadística	✓
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/acumulador	2 min

Interfaz

Interfaces	USB-Device
------------	------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Acumulador y suministro de energía
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
--	------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
--	----

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
--	---------------------------

Fuente de alimentación extraíble	desmontable
----------------------------------	-------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	5 V 1000 mA
--	-------------

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Interior plus, exterior menos
--	-------------------------------

Tipo de batería / acumulador	NiMH
------------------------------	------

Conexión de la batería	Conector macho
------------------------	----------------

Pila tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
--	------

Pila tiempo de carga	20 h
----------------------	------

Batería capacidad	400 mAh
-------------------	---------

Batería tensión	3,6 V
-----------------	-------

Número de células de la batería	3
---------------------------------	---

Batería - Peso individual	42 g
---------------------------	------

Batería - Peso total en el artículo	126 g
-------------------------------------	-------

Batería - Estructura/forma	Combinación inseparable de celdas (paquete)
----------------------------	---

Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	20 h
--	------

Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	20 h
--	------

Acumulador tiempo de carga	3 h
----------------------------	-----

SAUTER HED 100



Durómetro Shore con un gran número de funciones

Homologación

Marca CE ✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	295×165×115 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,80 kg
Peso de envío	1,1 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761274020
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

