KERN **KXC-TM**

Indicador de acero inoxidable con IP68 contra polvo y salpicadura de agua y hasta cuatro interfaces, homologación opcional



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Componente
Grupo de producto	Indicador
Familia de productos	KXC

Sistema de medición

Número de campos de pesaje	2
Tipo de construcción Posibilidades de ajuste	Rango único Rango múltiple Escalado múltiple
Posibilidad de evaluación de la conformidad	✓
Resolución del terminal (no calibrable)	999.999
Resolución del terminal (calibrable)	3.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Linealización en puntos	3
Unidades (si la unidad es evaluada de conformidad)	kg g
Unidades de medición	kg g ffa PCS %
Unidad predefinida	kg
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Mín] (Ohm)	87
Célula de carga - Resistencia de la célula de carga [Máx] (Ohm)	1227

Pantalla

Tipo de pantalla	LCD
Pantalla tipo	LCD con retroiluminación
Pantalla retroiluminación	sí
Pantalla tamaño	160×60 mm
Pantalla secciones	6
Pantalla altura de dígitos	48 mm
Lenguajes de interfaz de usuario	Inglés Lenguaje simbólico

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	232×150×77,3 mm
Material carcasa de pantalla	acero inoxidable
Soporte rotable	no
Soporte inclinable	no
Soporte mural	✓

Funciones

Función PreTare	✓
Función de memoria total	✓
Nivel de formulación/suma	Sum A
Determinación de porcentajes	✓
Pesaje de tolerancia	✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal	acústicamente visual
Memoria fiscal	memoria interna opcional
Memoria fiscal - número de posiciones de memoria	250.000
Función de promediado en condiciones de pesaje inestables	✓
Función de contaje	✓
Se puede indicar el peso de referencia de conteo	✓
Posible cantidad de referencia	5, 10, 20, 50, n (cualquier número de piezas)
Función Hold	✓
Protección IP - unidad completa	IP68
Protección IP - pantalla	IP68
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con pilas/ acumulador	5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec
Auto-Off intervalo(s) en funcionamiento con adaptor de red	off
Función de tara	manualmente (varias veces)
Número de teclas de manejo	7

KERN **KXC-TM**

Indicador de acero inoxidable con IP68 contra polvo y salpicadura de agua y hasta cuatro interfaces, homologación opcional

Interfaz

Interfaces	RS-232 (opcional, factory) Ethernet (opcional, factory) WiFi (opcional, factory) Memoria fiscal (opcional, factory) analógica (0 - 10 V) (opcional, factory) analógica (4 - 20 mA) (opcional, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opcional, factory) USB-Device (opcional, factory)

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	110 V - 240 V AC
Fuente de alimentación extraíble	conectado fijo
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Cable instalado permanentemente
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Pila	sin batería
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	20 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	48 h
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador opcional	Acumulador opcional - interno

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
Evaluación de la conformidad posible de fábrica	✓
Clase de precisión	III

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	auf Anfrage | on request

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	330×275×180 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	1,6 kg
Peso bruto aprox.	2,4 kg
Peso de envío	3,3 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761360358
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



OPTION



FACTORY

