

KERN OAB 20LED

KERN

Preciso y duradero: El compañero fiable para su laboratorio



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Polarímetro
Grupo de producto	Polarímetro manual
Familia de productos	OAB-L

Sistema de medición

División	1°
Aumento de lúpulas	3x
Rotación óptica [Max]	+180°
Rotación óptica [Min]	-180°
Nonius	0,05°
Longitud de onda	589 nm

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	500×130×330 mm
Tipo de polarímetro	Manual
Fuente de iluminación	LED
Intervalo de estabilización lámpara	60 s
Recipientes de medición	Cubeta de vidrio 100 mm Cubeta de vidrio 200 mm
Enfoque ocular	✓
Iluminante Vida útil	ca. 50.000 h

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Fuente de alimentación extraíble	conectado fijo
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Enchufe de contacto de protección

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	570×210×410 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	9,8 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761476196
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

