

KERN OBB-A1561

KERN

Ocular (Ø 23,2 mm): WF 10x / Ø 18 mm (con aguja indicadora)



Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Ocular de microscopio

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Ocular

Ocular ancho de campo	WF
Punto de vista	Estándar
Ocular aumento	10x
Ocular campo de visión	18 mm
Ocular con aguja indicadora	✓
Ocular diametro	23,2 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	85×65×45 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,4 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761228986
-----------------	---------------