

KERN OBB-A1618

KERN

Ocular: HWF 10x / Ø 20 mm, con escala 0,1 mm, antifúngico, punto de vista alto (con escala 0,1 mm)



Clasificación REACH

ninguna sustancia
prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Optics
Categoría de producto	Instrumento óptico
Grupo de producto	Ocular de microscopio

Diseño

Anti fungus	✓
-------------	---

Ocular

Ocular ancho de campo	HWF
Punto de vista	High Eye Point
Ocular aumento	10x
Ocular campo de visión	20 mm
Ocular escala	0,1 mm
Ocular diametro	23,2 mm

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-5 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	85×65×45 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,40 kg
Peso de envío	0,4 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761253766
-----------------	---------------