

# KERN ODC-A8 104



Arandela de presión para pruebas de presión hasta (0,37×/23,2 mm)



## Categoría

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marca                 | Optics              |
| Categoría de producto | Instrumento óptico  |
| Grupo de producto     | Arandela de presión |

## Condiciones medioambientales

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento [Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento [Max] | 40 °C |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 90×90×90 mm          |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,20 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,50 kg              |
| Peso de envío                    | 0,5 kg               |

## Información sobre el producto

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761190825               |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia prohibida |

## Pictogramas

STANDARD

