

# KERN ODC-A8107

**KERN**

Arandela de presión para pruebas de presión hasta (23,2–30,5 mm)

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoría

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marca                 | Optics              |
| Categoría de producto | Instrumento óptico  |
| Grupo de producto     | Arandela de presión |

## Diseño

|          |          |
|----------|----------|
| Diámetro | 30,5 mm  |
| Material | aluminio |

## Condiciones medioambientales

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Temperatura de almacenamiento<br>[Min] | -5 °C |
| Temperatura de almacenamiento<br>[Max] | 40 °C |

## Embalaje y envío

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Plazo de entrega                 | 1 d                  |
| Dimensiones del embalaje (A×P×A) | 90×90×90 mm          |
| Método de envío                  | Servicio de paquetes |
| Peso neto aprox.                 | 0,05 kg              |
| Peso bruto aprox.                | 0,50 kg              |
| Peso de envío                    | 0,5 kg               |

## Información sobre el producto

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| GTIN/Número EAN     | 4045761191839                  |
| Clasificación REACH | ninguna sustancia<br>prohibida |

