

LED iluminación del anillo OZB-A4572



Función

1. Interruptor de encendido y apagado
2. Selección de segmentos LED
3. Conexión de alimentación
4. Intensidad de luz más baja
5. Tornillos de fijación



Ventajas

- ✓ Temperatura de color uniforme
- ✓ Anillo de LEDs segmentable
- ✓ Larga vida útil
- ✓ Sin mantenimiento, no hay sustitución de lámparas
- ✓ Consumo de corriente muy bajo
- ✓ Disponible con enchufe del Reino Unido



Instrucciones de seguridad

La luz del iluminador anular es muy brillante. Por lo tanto, encienda siempre la iluminación antes de mirar por los oculares. Evite mirar directamente a los LEDs.



Datos técnicos

Intensidad de la iluminación: 3W-LED
 Temperatura del color: 6500-7000K
 Diámetro interior: 60mm
 Tensión de entrada: AC 100-240V
 50/60HZ 0,2A max.
 Tensión de salida: DC 12V 0,5A



Nota

La iluminación anular no se adapta a las siguientes series:

OSE-1
 OSF-4G
 OZC-5
 OZG-4
 OZL-45R



Servicio técnico +49 7433 9933 777