KERN **YKA-29**

Adaptador de red externo CH, EU



Peso neto aprox.	0,10 kg
Peso bruto aprox.	0,10 kg
Peso de envío	0,1 kg

Pictogramas

Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Homologación

Marca CE	✓

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	47×75×33 mm
Material	plásticos
Longitud del cable	1,5 m

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V AC 50/60 Hz 0.8 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	12 V, 500 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO CH

Condiciones medioambientales

Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	60 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	134×65×56 mm
Peso neto	0,0628 kg
Método de envío	Servicio de paquetes