KERN **YKA-47**

Fuente de alimentación de enchufe (CH, EURO, UK, US)



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Fuentes de alimentación enchufables

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	94×46×36 mm
Longitud del cable	1,5 m

Funciones

Protección IP - unidad completa	-

Alimentación

Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO UK US CH
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,0 A
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	9 V, 2 A
Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector hueco, interior plus, Ø exterior 5,5 mm, Ø interior 2,1 mm, largo 10,8 mm

Homologación

Marca CE	✓

Embalaje y envío

Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	110×75×55 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	0,42 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761313927
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD

