

KERN YKG-01

Impresora matricial

KERN



Temperatura ambiental [Max] 35 °C

Homologación

Marca CE ✓

Embalaje y envío


Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	330×300×220 mm
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,8 kg
Peso de envío	4,4 kg

Información sobre el producto

GTIN/Número EAN	4045761253056
Clasificación REACH	ninguna sustancia prohibida

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Balanzas
Grupo de producto	Impresora

Diseño

Dimensiones (A×P×A)	160×245×140 mm
Material	plásticos

Interfaz

Interfaces	RS-232 de serie
------------	-----------------

Alimentación

Alimentación suministrada	Fuente de alimentación
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación de enchufe

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro	EURO
--	------

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	UK
--	----

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
--	------------------------------

Fuente de alimentación extraíble	desmontable
----------------------------------	-------------

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max]	24 V DC 1,5 A
--	---------------

Toma de corriente para la fuente de alimentación	Conector redondo de 3 patillas
--	--------------------------------

Condiciones medioambientales

Temperatura ambiental [Min]	5 °C
-----------------------------	------