

# Technaxx® Manual de usuario

## Mesa de Camping Solar Plegable 20W TX-251

Antes de utilizar el aparato por primera vez, lea atentamente las instrucciones de uso y la información de seguridad.

Guarde cuidadosamente este manual de usuario para futuras referencias o para compartir productos. Haga lo mismo con los accesorios originales de este producto. En caso de garantía, póngase en contacto con el distribuidor o la tienda donde compró este producto.

Disfrute de su producto \* Comparta su experiencia y opinión en uno de los portales de Internet más conocidos.

### Características

- Genera energía con la mesa solar
- 1 puerto USB-A y 1 puerto USB-C para cargar fácilmente teléfonos inteligentes y tabletas
- Diseño plegable y compacto, perfecto para acampar y al aire libre
- Fácil de montar
- Dos bolsas a los lados para almacenamiento.
- Una bolsa de red debajo de la mesa para mayor almacenamiento.
- Cómodas bolsas de transporte para tablero y soporte
- Tela hecha de material de PVC.

### Declaración de conformidad

La Declaración UE de Conformidad se puede solicitar en la siguiente dirección: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (en la barra inferior "Declaración de Conformidad").



### Disposición

Eliminación del embalaje. Clasifique los materiales de embalaje por tipo al momento de su eliminación. Deseche el cartón corrugado y el cartón en el contenedor de papel reciclable. Las láminas deben enviarse para la recogida de materiales reciclables.



Eliminación de equipos viejos (Se aplica en la Unión Europea y otros países europeos con recolección selectiva (recogida de materiales reciclables) ¡Los equipos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! Cada consumidor está obligado por ley a deshacerse de los dispositivos viejos que ya no se pueden desechar. Esto se hace por separado de los residuos domésticos, por ejemplo, en un punto de recogida de su municipio o distrito. Esto garantiza que los aparatos viejos se reciclen adecuadamente y se eviten efectos negativos sobre el medio ambiente. Por esta razón, los aparatos eléctricos están marcados con el símbolo que se muestra aquí

### Especificaciones técnicas

Potencia máx.	20 W ±5% ( bajo STC*)
Voltaje máx.	4,74 voltios
Corriente	3,0 A máx.
Eficiencia	>19%
Carga rápida	hasta 10.000 mAh en aprox. 10 h
Salida USB	USB-A: 5V/2.4A USB-C: 5 V/2,4 A con 16 W máx.
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+60°C
Clase de protección	IP54 (la caja de conexiones no es resistente al agua)
Material	Superficie de PET opacado, tela de poliéster inferior de PVC mate 1680D
Capacidad de carga	5 kg máx.
Peso / dimensiones del dispositivo	1,9 kg / Panel solar (plegado): (L) 60,8 x (An) 39,3 (20,0) x (Al) 1,1 cm Mesa: (L) 60,8 x (An) 40,5 x (Al) 42,0cm
Contenido del paquete	Marco de mesa de camping plegable + panel solar plegable 20W TX-251, bolsa de red debajo de la mesa, manual de usuario

\*STC - condiciones de prueba estándar: 1000 W/m<sup>2</sup> (irradiancia)/ temperatura ambiente de 25 °C/ masa de aire (AM) de 1,5.

### Instrucciones de seguridad

- Observe las instrucciones de seguridad durante el uso. • La instalación y la puesta en servicio sólo pueden ser realizadas por electricistas autorizados. • Cualquier modificación o alteración del producto afectará la seguridad del producto. ¡Precaución con riesgo de lesiones! • Todos los cambios y reparaciones del producto o de sus accesorios sólo podrán ser realizados por el fabricante o por personas expresamente autorizadas por el fabricante. • Nunca abra el producto sin autorización. • ¡Nunca realice reparaciones usted mismo! • Manipule el producto con cuidado. Puede dañarse si se sacude o se cae desde una pequeña altura. • Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. • El panel solar solo se puede utilizar de acuerdo con su idoneidad. • El panel solar no debe modificarse técnicamente. • ¡Mantenga la humedad alejada de las herramientas y el entorno de trabajo! • Conecte únicamente cables con enchufes secos. • No inserte piezas conductoras de electricidad en la conexión de enchufe del módulo solar. • Nunca conecte directamente a la energía de la casa. • Cambios técnicos y errores reservados.

### PRECAUCIÓN

- Los enchufes de salida están bajo corriente – ¡Riesgo de lesiones!
- Nunca deje los enchufes en un ambientes húmedos ni los sumerja en agua u otros líquidos.
- Mantenga a los niños alejados del panel solar.
- No deje los dispositivos al sol durante la carga. Puede producirse un sobrecalentamiento.

### Instrucciones de montaje

- Coloque la mesa solar en un lugar luminoso con exposición prolongada al sol. La mejor potencia se obtendrá cuando el sol incida en el panel en 90°. • La sombra reduce significativamente la potencia de salida. Evite las zonas con sombra, por ej. árboles, paredes, etc. • Es preferible una exposición al sur.

### Uso de la mesa solar

Despliegue las varillas de la mesa y el panel solar y colóquelo al sol. Utilice las abrazaderas del marco de la mesa para fijar el panel solar.

### Apoyo

Teléfono de servicio para soporte técnico: **01805 012643** (14 céntimos/minuto desde la línea fija alemana y 42 céntimos/minuto desde las redes móviles). Correo electrónico gratuito: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)  
La línea directa de soporte está disponible de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm.

### Limpieza y mantenimiento

**¡Peligro!** Trabaje siempre sin corriente y no bajo carga. Desenchufe todos los cables y cubra el panel solar para evitar descargas eléctricas. • Limpie el equipo periódicamente con un paño húmedo. No utilice agentes de limpieza ni disolventes. • Asegúrese de que no pueda entrar agua en los enchufes. La entrada de agua en un dispositivo eléctrico aumenta el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

Hecho en china

DISTRIBUIDO por:  
Technaxx Deutschland GmbH & Co. KG  
Konrad-Zuse-Ring 16-18,  
61137 Schöneck, Alemania