

Mesa de Camping Solar Plegable 60W TX-252



- Genera energía con la mesa solar
- 2 puertos USB-A y 1 puerto USB-C para cargar fácilmente teléfonos inteligentes y tabletas
- 1x salida DC5521 de 18 V, mediante adaptador XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson
- Diseño plegable y compacto, perfecto para acampar y al aire libre
- Fácil de montar
- Dos bolsas a los lados para almacenamiento
- Una bolsa de red debajo de la mesa para mayor almacenamiento
- Cómodas bolsas de transporte para tablero y soporte
- Tela hecha de material de PVC

Especificaciones técnicas:

- Células: Células monocristalina
- Potencia máx.: 60 W \pm 5% (bajo STC*)
- Voltaje máx.: 18 voltios
- Corriente: 3,3 A máx.
- Eficiencia: >19%
- Carga rápida: hasta 30.000 mAh en aprox. 10 h
- Salida USB: USB-A (QC 3.0): 5 V/3 A; 9V/2A; 12V/1,5A con 18W máx.; USB-A: 5V/2.4A; USB-C (PD): 5 V/3 A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20 V/2,25 A con 45 W máx.
- Temperatura de funcionamiento: -20°C~+60°C
- Clase de protección: IP54 (la caja de conexiones no es resistente al agua)
- Material: Superficie de PET opacado, tela de poliéster inferior de PVC mate 1680D
- Capacidad de carga: 20 kg máx.
- Peso: 4,5 kilos
- Dimensiones: Panel solar (plegado): (Largo) 80,3 x (Ancho) 63,7 (30,9) x (Alto) 1,0 cm; Mesa: (L) 80,5 x (An) 66,0 x (Al) 56,0 cm
- Compatibilidad: TX-201, TX-202, Centrales eléctricas con entrada de 18V y conector XT60 / DC7909 / MC4 / Anderson

Contenido del paquete:

Marco de mesa de camping plegable + panel solar plegable 60W TX-252, bolsa de red debajo de la mesa, cable adaptador, manual de usuario

Número de artículo: 5084

