

Información sobre productos

82 01 150

KNIPEX TwinGrip

Alicate de presión frontal y lateral



- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Pequeño y manejable, adecuado también para trabajos más delicados
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral: para diámetros y anchos de llave de 3 a 16 mm
- Alicates muy finos: funcionan incluso en espacios reducidos, con zona de giro estrecho para atornillar rápidamente
- Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 6 mm, gracias al sistema de tres puntos
- Articulación deslizante ajustable de tres posiciones con ajuste por pulsador para una modificación precisa de la capacidad de agarre
- Geometría optimizada del diseño de la mordaza lateral: con efecto de bloqueo para un agarre máximo al aflojar y al apretar
- El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada

Información general

Núm. de artículo	82 01 150
EAN	4003773089353
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	130 g
Dimensiones	154 x 45 x 14 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	3
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1/8 – 5/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 3 – 16 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	3 – 16 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	1/8 – 5/8 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

