

Información sobre productos

82 02 250

KNIPEX TwinGrip

Alicate de presión frontal y lateral



- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Agarra con fuerza incluso componentes grandes, muy apretados y profundamente asentados de A/F 5-27 mm
- Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones
- Alicates muy finos: funcionan incluso en espacios reducidos, con zona de giro estrecho para atornillar rápidamente
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral: para diámetros y anchos de llave de 5 a 27 mm
- Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 10 mm, gracias al sistema de tres puntos
- Articulación deslizante ajustable en siete posiciones con fijación mediante pulsador para un ajuste preciso de la capacidad de agarre
- El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada

Información general

Núm. de artículo	82 02 250
EAN	4003773089384
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	con mangos confort
Peso	393 g
Dimensiones	257 x 50 x 21 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Posiciones de ajuste	7
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 1/16 – 13/64 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 5 – 27 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	5 – 27 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	13/64 – 1/16 pulgadas

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

