



ZEROSMOG GUARD LIGHT

UNIDAD BÁSICA DE FILTRACIÓN PARA UN SOLO USUARIO 74 W / 230 V

Nº DE PEDIDO: FT91020699

- > Unidad de filtración de nivel básico para un solo usuario 74 W, 230 V
- > Filtración del más alto nivel - para un aire más limpio y saludable
- > Filtración de partículas y gases de alta eficacia
- > Eliminación de olores durante la soldadura
- > Potente ventilador que mantiene la presión de aspiración durante toda la vida útil del filtro
- > Gran potencia para recolectar todo el humo
- > Silencioso - el nivel de ruido más bajo del mercado
- > Fácil cambio del filtro principal y del prefiltro
- > Bajo mantenimiento
- > Conserva el sistema de manguera Weller Easy-Click 60

¡El aire limpio es un derecho de los trabajadores!

Respire tranquilo en un entorno limpio, durante todo el día.

Las nuevas unidades de extracción de humos bajo superficie Weller ZeroSmog Guard

+ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

> ÁMBITO DE SUMINISTRO

Proporciona una calidad de aire superior gracias a la filtración de alta eficacia de partículas y gases de soldadura con una gran superficie filtrante (filtro de partículas H13 HEPA, carbón activado).

> EXPERIENCIA SUPERIOR

El nivel de ruido más bajo del mercado garantiza un entorno de trabajo saludable, agradable y cómodo.

> CAMBIO DE FILTRO RÁPIDO Y SENCILLO

Garantiza la comodidad del usuario con sustituciones rápidas y sin complicaciones tanto del prefiltro como del filtro principal.

> DISEÑO COMPACTO

Ahorra espacio con un diseño compacto, ideal para un solo usuario.

> EXTRACCIÓN POTENTE

El potente soplador mantiene una presión de aspiración suficiente durante toda la vida útil del filtro, garantizando un alto caudal para capturar todo el humo con eficacia.

> EGURO ESD



ÁMBITO DE SUMINISTRO

ZeroSmog Guard Light, 230 V
1 x filtro principal (HEPA H13 y carbón activado)
5 prefiltros ePM1-75

DATOS TÉCNICOS ESTACION DE ZEROSMOG GUARD LIGHT

Dimensions L x W x H (mm) 270 x 336 x 435
Dimensions L x W x H (inch) 10.63 x 13.23 x 17.13

Peso aproximadamente Aprox.
9,5

Tensión de red (V/Hz)
(220-240V~) 50/60 Hz

Nivel sonoro a 1 m de distancia
< 70 dBA

Consumo de potencia (W/V)
74 W (220-240V~)

Vacío máx. (Pa/V)
2700

Caudal máx. (m³/h)
100

Filtro previo
Filtro de pre-fibra de vidrio ePM1-75% según ISO16890

Filtro compacto
Juego de filtros estándar ZeroSmog Guard Kit (FT91000048)
Juego de filtros de gas de banda ancha ZeroSmog Guard (FT91000049)
Juego de filtros para adhesivos ZeroSmog Guard (FT91000051)

¡Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas!

