


Grapadora manual J-13



- La pequeña grapadora manual con carcasa de plástico ABS de alta calidad para un uso universal.
- Trabaja con grapas de alambre fino de 4 a 10 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida
- Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo confortable
- Para conseguir unos resultados precisos, la línea de diseño situada en la parte delantera de la grapadora muestra la salida exacta de la grapa

Número de artículo	030-0472
Código de barra	4009729082737
Capacidad de carga	150 x Grapa de alambre fino A modelo 53 150 x Grapa de alambre fino H modelo 37
Materiales que se pueden procesar	Telas / materiales textiles / tapicería Alfombras Tableros plásticos blandos (2-10 mm)
Características	Bloqueo del mango Mirilla de grapas Desenclavamiento de seguridad Indicador de salida de grapas Ajuste de profundidad

Grapadora manual J-13



Corredera de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez. Piezas unidas a la grapadora para impedir que se pierdan.



El bloqueo del mango permite ahorrar espacio para guardar la herramienta cuando no se utilice



La mirilla abierta de grapas indica el estado de carga actual de las grapas.



Corredera de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez. Piezas unidas a la grapadora para impedir que se pierdan.



Los pictogramas de colores y bien visibles indican qué grapas emplea la grapadora.



Para conseguir unos resultados precisos, la línea de diseño situada en la parte delantera de la grapadora muestra la salida exacta de la grapa