

Grapadora manual J-15



- La pequeña grapadora universal para tareas en espacios interiores y decoración.
- Procesa grapas de alambre fino y de alambre plano de hasta 10 mm
- También apta para grapas de grapadora de martillo H y G
- Fácil cambio de grapa de alambre fino a grapa de alambre plano mediante mecanismo de desplazamiento
- Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo comfortable
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse
- Indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- Mecánica de carga inferior con desbloqueo de seguridad para una recarga rápida
- Para conseguir unos resultados precisos, la línea de diseño situada en la parte delantera de la grapadora muestra la salida exacta de la grapa

Número de artículo	030-0473
Código de barra	4009729082751
Capacidad de carga	150 x Grapa de alambre fino A modelo 53 85 x Grapa de alambre plano D modelo 53F 150 x Grapa de alambre fino H modelo 37 85 x Grapa de alambre plano G modelo 11
Materiales que se pueden procesar	Telas / materiales textiles / tapicería Alfombras Tableros plásticos blandos (2-10 mm) Cuero/polipiel láminas Papel/cartón Papel encerado/aceitado Mantas aislantes (lana de vidrio) forros de aluminio Franjas / perfiles obturadores
Características	Bloqueo del mango Mirilla de grapas Desenclavamiento de seguridad Indicador de salida de grapas Ajuste de profundidad

Grapadora manual J-15



La grapadora puede adaptarse, gracias al mecanismo de desplazamiento delante de la máquina, al empleo de grapas de alambre plano o fino.



Corredora de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez. Piezas unidas a la grapadora para impedir que se pierdan.



La mirilla abierta de grapas indica el estado de carga actual de las grapas.



La capacidad de carga de esta grapadora es de 150 unidades de grapas de alambre fino A modelo 53 o H modelo 37, u 85 unidades de grapas de alambre plano D modelo 53 F o G modelo 11.



El bloqueo del mango permite ahorrar espacio para guardar la herramienta cuando no se utilice