



ThermoTester

Termómetro digital para uso doméstico, en la gastronomía, el comercio, los oficios manuales y la industria - Uso de material reciclado que contribuye a la sostenibilidad

El termómetro digital para penetrar o sumergir es apto para el uso doméstico, en la gastronomía, en talleres y en la industria. Para determinar las diferencias de temperaturas se puede consultar los valores mínimo y máximo registrados. Entre las ventajas de este aparato cabe citar el amplio rango de medición y la rapidez de reacción y de medición. Incluye una práctica pantalla LC de fácil lectura. La carcasa está fabricada en gran parte con material reciclado, lo que supone una valiosa contribución a la sostenibilidad.

- Construcción sostenible: La mayor parte de la carcasa está hecha de plástico reciclado
- Termómetro digital para uso en gastronomía, hogar, comercio e industria
- Amplia gama de aplicaciones debido al gran rango de medición de la temperatura
- Rápida respuesta
- Función "Hold" para fijar el valor medido actual en la pantalla
- Indicador de mín./máx.
- Pantalla LC de fácil lectura

DATOS TÉCNICOS

Magnitud	Temperatura de contacto
Funciones	HOLD máx. mín.
Rango de medición temperatura de contacto	-40°C ... 250°C
Precisión temperatura de contacto	1,5% ± 2°C
Resolución temperatura de contacto	0,1°C
Características	Punta de medición de 117 mm de longitud
Alimentación	1 x 1,5V LR44 (AG13)
Dimensiones (An x Al x F)	33 mm x 210 mm x 20 mm
Peso	40 g (pila incluida)



BIG LC-DISPLAY



1x LR44



VOLUMEN DE SUMINISTRO



Nº de artículo 082.030E

GTIN (EAN) 4021563735778

UV 5