



Accesorios para armarios | Estantes fijos



							
Número de pieza (color gris)	DN-97609	DN-97610	DN-97614	DN-19 TRAY-2-55		DN-10 TRAY-1	DN-10-TRAY-2
Número de pieza (color negro)	DN-19 TRAY-1-SW	DN-19 TRAY-2-SW	DN-19 TRAY-1-400-SW	DN-19 TRAY-2-55-SW	DN-19 TRAY1-1000-ECB	DN-10-TRAY-1-B	DN-10-TRAY-2-B
Tipo de armario adecuado	19 pulgada	19 pulgada	19 pulgada	19 pulgada	19 pulgada	10 pulgada	10 pulgada
Profundidad de armario adecuada	todos	≥ 450 mm	≥ 600 mm	≥ 800 mm	≥ 1000 mm	todos	todos
Dimensiones (Al x An x Pr)	45 x 483 x 250 mm	88 x 482 x 349 mm	44 x 482 x 399 mm	88 x 482 x 549 mm	44 x 486 x 770 mm	44 x 254 x 150 mm	44 x 254 x 200 mm
Unidades de altura (U)	1U	2U	1U	2U	1U	1U	1U
Capacidad de carga	15 kg	25 kg	15 kg	25 kg	50 kg	25 kg	25 kg
Tipo de montaje	fijo	fijo	fijo	fijo	fijo	fijo	fijo
Fijación en rieles de perfil 19"/10	Fijación de 2 puntos	Fijación de 2 puntos	Fijación de 2 puntos	Fijación de 2 puntos	Fijación de 4 puntos	Fijación de 2 puntos	Fijación de 2 puntos