

Fluke373 True-RMS -AC-pihtimittari

Kestävä, entistä suorituskykyisempi
ja monipuolisempi pihtimittari

Uusi Fluke 373 -pihtimittari tarjoaa entistä enemmän suorituskykyä ja sopii erinomaisesti moniin pelkän AC-virran mittaustilanteisiin. AC-jännitteen ja -virran True-RMS-mittauksilla varustettu Fluke 373 mittaa enintään 600 A:n AC- ja 600 V:n AC- tai DC-arvoja.

Uutuus



Tekniset tiedot

Mittauskyky

- 600 A:n AC-virran mittaus kiinteällä leualla
- 600 V:n AC- ja DC-jännitemittaus
- True-RMS AC -jännite ja -virta epälineaaristen signaalien tarkkaan mittaamiseen
- Vastusmittaus 6000 Ω:iin asti jatkuvuuden havaitsemiseksi
- 1000 µF:n kapasitanssin mittaus

Ominaisuudet

- Tekniikan uusinta tasoa edustava signaalinkäsittely mahdollistaa käytön häiriöissä toimintaympäristöissä ja antaa vakaita lukemia
- Suuri ja selkeä taustavalaistu näyttö valitsee automaattisesti oikean mittausalueen, joten kiertokytkimen asentoa ei tarvitse muuttaa mittausta tehtäessä
- Turvaluokitus: CAT IV 300 V, CAT III 600 V
- 3 vuoden takuu
- Pehmeä kantolaukku

Tekniset tiedot

Fluke 373	Alue	Suurin erottelukyky	Tarkkuus
AC-virta	600 A	0,1 A	2 % lukemasta ± 5 numeroa
AC-jännite	600 V	0,1 V	1 % lukemasta ± 5 numeroa
DC-jännite	600 V	0,1 V	1 % lukemasta ± 5 numeroa
Resistanssi	6000 Ω	0,1 Ω	1 % lukemasta ± 5 numeroa
Kapasitanssi	10 - 1000 µF	1 µF	1,9 % lukemasta ± 2 numeroa
True-RMS		•	
Jatkuvuussummeri		•	
Hold -toiminto		•	
Taustavalo		•	
Johdon		32 mm	
Turvaluokitus		CAT III 600 V, CAT IV 300 V	

Mallit	Ominaisuuksien muutokset
Vanha malli: Fluke 337	
Uusi malli: Fluke 376	Sisältää kaikki mallin 337 ominaisuudet ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • mV dc • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • iFlex™ 2500 A AC • 1000 V AC/DC • 60 kΩ • 1000 µF
Vanha malli: Fluke 336	
Uusi malli: Fluke 375	Sisältää kaikki mallin 336 ominaisuudet ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • 60 kΩ • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Lisävarusteena iFlex™ 2500 A AC • Min/Max/Avg
Uusi malli: Fluke 374	Sisältää kaikki mallin 336 ominaisuudet ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • Lisävarusteena iFlex™ 2500 A AC • 1000 µF • Min/Max/Avg
Vanha malli: Fluke 335	
Uusi malli: Fluke 374	Sisältää kaikki mallin 335 ominaisuudet ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • 600 A AC/DC • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Lisävarusteena iFlex™ 2500 A AC • Min/Max/Avg
Uusi malli: Fluke 373	Sisältää kaikki mallin 335 ominaisuudet (paitsi käynnistysvirran) ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • 1000 µF
Vanha malli: Fluke 334	
Uusi malli: Fluke 374	Sisältää kaikki mallin 334 ominaisuudet ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • 600 A AC/DC • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V • Lisävarusteena iFlex™ 2500 A AC • True-RMS • Min/Max/Avg
Uusi malli: Fluke 373	Sisältää kaikki mallin 334 ominaisuudet (paitsi käynnistysvirran) ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • True-RMS • 1000 µF • CAT IV 300 V, CAT III 600 V
Vanha malli: Fluke 333	
Uusi malli: Fluke 373	Sisältää kaikki mallin 333 ominaisuudet ja lisäksi: <ul style="list-style-type: none"> • 600 A AC • CAT IV 300 V, CAT III 600 V • True-RMS • 6000 Ω • 1000 µF

Tilaustiedot

373 True-RMS -AC-pihtimittari

Toimituksen sisältö

Pihtimittari, mittausjohdot, pehmeä kotelo, käyttöopas

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Finland Oy
Pakkalantie 30 A
01530 VANTAA
Finland

Puh.: 0800 111 862
Fax: 0800 111 858
E-mail: info@fi.fluke.nl
Web: www.fluke.fi/clamps

© 2010 Fluke Corporation.
Kaikki oikeudet pidätetään.
Pub_ID : 11665-fin

Oikeudet muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.