

PORTABLE RADIO

CITY 31


PR 3201

SUOMI



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



KÄYTTÖLAITTEET

- 1 ON/OFF** Kytkee laitteen päälle ja pois;
VOL  Muuttaa äänenvoimakkuutta.
- 2**  Liitinpistoke tavallisia stereo-korva-kuulokkeita varten.
- 3 FM-BAND-MW**
Valitsee aaltoalueet FM (ULA) und MW (KA, keskipitkät aallot).
- 4 TUNING** Radiokanavan virittämiseen.
- 5 FM MHz** Taajuusnäyttö.
MW kHz
- 6** Teleskooppiantenni FM-vastaanottoon.
- 7** Paristolokero.

VALMISTELU

- 1 Irrottaa laitteen takana olevan paristolokeron kansi.
- 2 Asettakaa paristolokeroon kaksi paristoa (tyyppi mignon 1,5 V, LR 06/AM3/AA). Ottakaa tällöin huomioon lokeron pohjaan merkitty napaisuus.





- 3 Sulkekaa paristolokeron kansi.

Ohjeita:

- Ottakaa paristot pois lokerosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Poistakaa käytetty paristo heti.
- Paristoja – edes raskasmetallittomia – ei saa heittää kotitalousjätteen sekaan. Olkaa hyvä ja huolehtikaa käytettyjen paristojen ympäristöä säästävistä hävittämisestä esimerkiksi viemällä ne yleisiin keräyspisteisiin. Tutustu-kaa luonanne voimassa oleviin oikeudellisiin määräyksiin.

RADIOKÄYTTÖ

- 1 Kytkekää laite päälle »**ON/OFF**«:illa kiertämällä kiertosäädintä vasemmalle.
- 2 Liitäkää mahdollisesti kuulokkeet liittimeen »«.
- 3 Säätekää äänenvoimakkuutta »**VOL** «:lla.
- 4 Valitkaa aaltoalue FM tai MW »**FM·BAND·MW**«:lla.
 - MW-vastaanottoa varten laitteessa on sisäänrakennettu antenni. Tämä antenni suunnataan laitetta kääntelemällä.
- 5 Virittäkää radiokanava »**TUNING**«:illa.
- 6 Kytkekää laite pois päältä »**ON/OFF**«:illa kiertämällä kiertosäädintä oikealle.

Stereo-kuulokkeiden äänenvoimakkuus

Liian suuresta äänenvoimakkuudesta voi aiheutua vaara Teille itsellenne sekä muille liikenteessä liikkujille. Asettakaa äänenvoimakkuus siksi siten, että havaitsette edelleen ympäristön äänet (esim. torvet, pelastusajoneuvot, poliisiajoneuvot jne.).

Hoito

Älkää käyttäkö mitään puhdistusaineita, sillä nämä saattavat vahingoittaa laitteen koteloa. Puhdistakaa laitetta vain puhtaalla, kostealla nahkarätillä.

Turvallisuus



Tämä laite on tarkoitettu äänisignaalien toistoon. Kaikenlainen muu käyttö on ehdottomasti kielletty.

Suojatkaa laite kaikenlaiselta kosteudelta (pisaroilta ja roiskeilta). Ette saa itse avata laitetta. Valmistajan takuu ei kata epäasiallisista toimista johtuvia vaurioita.

Tyypikilpi sijaitsee laitteen takapuolella.

Tämä laite on radiohäiriösuojattu voimassa olevien EU-direktiivien mukaisesti. Tämä laite täyttää EU-direktiivien 2004/108/EC vaatimukset.

Tekniset tiedot

Paristot: 2 x 1,5V, LR 06/AM3/AA.

Vastaanottoalue:

FM 87,5 - 108 MHz, KA 526,5 - 1606,5 kHz.

Lähtöteho: 100 mW.

Mitat: 72 x 123 x 34 mm.

Paino: 170 gr

Oikeudet teknisiin ja optisiin muutoksiin pidätetään.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 409 1000 12/51

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG