


Batium mikroprosessori takaa maksimi tehokkuutta ja turvallisuutta.

6V 12V 24V


35 ▶ 225 Ah
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE



Ref. **024526**



- Latautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä vaadi valvontaa.
- Batium laturit mikroprosessorilla (käyrä WUoU) varmistaa latauksen 100% kaikentyyppisille lyijyakuille: normaalit "automaatti" laturit (käyrä W2 tai WU) lataavat yleensä akut vain 90%
- Moderni latausjärjestelmä : virtakatkon jälkeen, Batium uudelleen käynnistää latauskierron automaattisesti siitä mihin se jäi.
- Latauksen pakkosyöttö: Tämä toiminto sallii käynnistämisen vaikka akku olisi kokonaan purkautunut (hyvin matala jännite).
- Suojakotelo elektroniikalle.
- Akkua ei tarvitse irrottaa virtalähteestä, kuten normaalissa latauksessa.
- Suojaus vääränapaisuutta ja ylikuormitusta vastaan.
- Ei jännitettä kaapeleissa, jos ne eivät ole kiinnitetty akkuun – ei oikosulkua ja kipinöitä
- Automaattinen kompensointi osa-alueiden heilahteluille.



Sulfatisoituneiden akkujen uudelleen Lataaminen

Tämä toiminto voi aktivoitua akuilla jotka ovat sulfatoituneita ja joita ei voida ladata normaalilla laturilla. Tässä tapauksessa, BATIUM lukittuu erityiskiertoon 24h uudelleen lataamiseksi. Jos akku ei ole täysin vahingoittunut täysin, toiminto turvaa oikean virran 9 tapauksessa 10:stä.

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	450W	6-12-24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE				FUSE	21x36x14 cm	8,5kg	SOS RECOVERY
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	450W	6-12-24V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	8,5kg	✓