



Valmistaja ei ota vastuuta väärän käytön tai ei sallitun käsittelyn seurauksista.

## 1. Yleiset turvaohjeet

- Älä suihkuta myrkyllisiä tai vahingollisia nesteitä ihmisiä, eläimiä, sähkölaitteita tai vesiä kohti.
- Sumuttimet 2014.1 sopivat kemiallisten tuotteiden ruiskuttamiseen, jotka soveltuvat tiivistemateriaaleille Viton® (puutarha- ja teollisuusversio), tai NBR, nitrilibutadieenikautsukki (Perbunan® - Buna-N®), (kotitalousversio).
- Älä aseta sumuttimia alttiiksi lämpölähteille tai pakkaselle.
- Käytä asianmukaisia suojaimia työn aikana.
- Älä tupakoi, syö tai juo työn aikana.
- Sumuttimet eivät saa joutua lasten käsiin.
- Työn jälkeen puhdista kädet ja kasvot perusteellisesti.
- Älä käytä sumutinta ulkona tuulisena päivänä.
- Sumuttimeen ei saa tehdä korjauksia tai muutoksia.

### Sumutin ei sovi:

- nesteille, joiden leimahduspiste on alle 55 °C, sekä herkästi syttyville tai palaville aineille
- nesteille, joiden lämpötila on yli 30 °C
- syövyttävälle aineille
- korrosiivisille hapoille
- liuottimille ja liuotinpitoisille nesteille
- sitkeäjuoksuisille, tahmeille tai sakkautuville nesteille
- käyttöön elintarvikealueella
- nesteiden varastoimiseen ja säilyttämiseen

## 2. Käyttö

Varmistu siitä, että sumuttimen materiaalit kestävät ruiskutettavaa ainetta. Kemikaalinvalmistajan turva- ja käsittelyohjeet on otettava huomioon ja niitä on noudatettava. Kemikaalien käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

Nesteen lämpötila ei saa olla alle 5 °C eikä se saa ylittää 30 °C.

Täytä säiliö nesteellä.

Ruuvaa pumppuyksikkö tiiviisti säiliön yläpäähän.

Ruiskuta painamalla vipua.

**Huomio: Kaksoistoiminen pumppu ruiskuttaa myös, kun vipu päästetään irti! Tehokkaan pumpun ansiosta saavutetaan suuri ulottuvuus pienelläkin vivun painalluksella!**

Säädä suihkutussädettä suuttimesta kääntämällä.

Huuho käytön jälkeen säiliö puhtaalla vedellä ja suihkuta tyhjäksi.

Kerää käytön jälkeen jäljelle jäänyt neste talteen ja hävitä ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Noudata valmistajan määräyksiä!