

KERN CH 50K50

KERN

Le grand classique parmi les balances suspendues, parfait pour la pesée rapide de charges supérieures



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance suspendue
Famille de produits	CH

Système de mesure	
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	50 kg
Lecture [d]	0,05 kg
Reproductibilité	0,05 kg
Linéarité	± 0,1 kg
Résolution	1.000
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	20 kg (M3)
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Unités de mesure	kg lb N
Fréquence de mesure interne	5 Hz
Tolérance (% de [Max])	0,5%
Fluage maximal (15 minutes)	100 g
Fluage maximal (30 minutes)	200 g
Unité préréglée	kg

Écran	
Écran type	LCD

Écran rétroéclairage	non
Écran hauteur de chiffres	11 mm

Forme de construction	
Dimensions boîtier (L×P×H)	90×30×176,5 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	90×30×283 mm
Dimensions boîtier - largeur (A)	90 mm
Dimensions boîtier - profondeur (B)	30 mm
Dimensions boîtier - hauteur/longueur (C)	176,5 mm
Dimensions - hauteur totale/longueur totale (D)	283 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau crochet de levage	acier
Matériau boîtier de l'écran	plastique
Capteurs de charge - nombre	1

Fonctions	
Pesage de charges suspendues	Non
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓
Fonction Hold	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3:30 min
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)
Nombre de touches pour l'utilisation	3

Alimentation en énergie	
Alimentation fourni	Pile
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile	9 V bloc
Connexion de la batterie	Bloc de 9v
Pile temps de chargement	80 h
Pile tension	9 V
Nombre de cellules de pile	1
Pile - Poids individuel	45,5 g
Pile - Poids total dans l'article	45,5 g
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales	
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	35 °C
Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température de stockage [Max]	60 °C

KERN CH 50K50



Le grand classique parmi les balances suspendues, parfait pour la pesée rapide de charges supérieures

Homologation

Sigle CE ✓

Testé par le TÜV ✓

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation 961-248

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS 963-128H

Numéro d'article pour certificat de conformité 969-517

Emballage & expédition

Délais de livraison 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 225×150×70 mm

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 0,35 kg

Poids brut env. 0,65 kg

Poids d'expédition 0,615 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN 4045761027190

Classification REACH pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

