


SAUTER AC 14

KERN

Pince standard de serrage à vis pour tests de traction et de déchirement



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Pince
Groupe de produit	Pince de tension à vis

Forme de construction

Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	40×36×16 mm
Matériau	acier
Matériau boîtier	métal
Montage - évacuation des forces	Trou fileté M6
Largeur de serrage maximale	16 mm
Envergure maximale	4 mm
Force de traction/compression [Max]	500 N

Conditions environnementales

Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	150×100×10 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,20 kg
Poids brut env.	0,25 kg
Poids d'expédition	0,21 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761122376
Classification REACH	pas de substances interdites