



Découvrez plus de détails et d'accessoires assortis en ligne !

# Dynamomètre numérique robuste pour la mesure des forces de traction et de compression

## Caractéristiques

- Affichage réversible : Identification automatique de la direction
- Utilisation sûre par boîtier ergonomique
- Fonction Peak-Hold pour saisir la valeur de pointe (La valeur est « gelée » pendant env. 10 s.) et/ou fonction track pour affichage permanent de mesure
- Unités éligibles : N, lbf, kg, ozf
- Auto-Power-Off
- 1** Accessoires standard : voir illustration, tige de rallonge : 90 mm
- Peut être monté sur tous les bancs d'essai SAUTER jusqu'à 5 kN

## Caractéristiques techniques

- Exactitude de mesure : 0,5 % du [Max]
- Protection de surcharge : 200 % du [Max]
- Dimensions totales L×P×H 195×83×35 mm
- Filetage : M8
- Prêt à l'emploi : Piles incluses, 6×1.5 V AA
- Poids net env. 0,75 kg

DE SÉRIE



OPTION



| Modèle | Plaque de mesure [Max] | Lecture [d] | Option <b>Certificat d'étalonnage usine</b> |                      |                               |
|--------|------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|        |                        |             | Force de traction                           | Force de compression | Force de traction/compression |
| SAUTER | N                      | N           | KERN                                        | KERN                 | KERN                          |
| FK 10  | 10                     | 0,005       | 961-1610                                    | 961-2610             | 961-3610                      |
| FK 25  | 25                     | 0,01        | 961-1610                                    | 961-2610             | 961-3610                      |
| FK 50  | 50                     | 0,02        | 961-1610                                    | 961-2610             | 961-3610                      |
| FK 100 | 100                    | 0,05        | 961-1610                                    | 961-2610             | 961-3610                      |
| FK 250 | 250                    | 0,1         | 961-1610                                    | 961-2610             | 961-3610                      |
| FK 500 | 500                    | 0,2         | 961-1610                                    | 961-2610             | 961-3610                      |
| FK 1K  | 1000                   | 0,5         | 961-1620                                    | 961-2620             | 961-3620                      |

**1** JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK  
Autres options d'étalonnage sur demande